



# CorePro LEDlinear MV



## CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

CorePro R7S è una sostituzione retrofit per le lampade lineari a terminazione doppia R7S. Il design per una "luce completamente diffusa" offre un'illuminazione analoga a quella delle lampade alogene. All'interno della gamma è possibile scegliere prodotti dimmerabili che hanno la funzione avanzata di regolazione del flusso che consente di creare un'atmosfera accogliente quando si usa un apparecchio regolabile.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	R7s
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]
Flusso luminoso	950 lm
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	126,67 lm/W
Designazione colore	Bianco (WH)
Temperatura del colore correlata	3000 K
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz

Consumo energetico	7,5 W
Corrente lampada (Nom)	70 mA
Potenza equivalente	60 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,5
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	104 °C

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

Meccanica e corpo	
Forma lampadina	Altro


Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E
Consumo energetico kWh/1000 h	8 kWh
Numero di registrazione EPREL	465219

# CorePro LEDlinear MV

Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si
<b>Condizioni di applicazione</b>	
Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No
<b>Dati del prodotto</b>	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830
Nome completo prodotto	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830



Full EOC	871869671394500
Descrizione codice locale	CORER7S60830C
Codice d'ordine	71394500
Codice materiale (12NC)	929001339002
Codice locale	CORER7S60830C
Numeratore - Quantità per confezione	1
Peso netto (Pezzo)	0,045 kg
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696713945
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696713952

## Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	29 mm	78 mm

## Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

Accent Lighting Spots - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

# CorePro LEDlinear MV

## Fotometrie



Light Distribution Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

## Durata



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

