



CorePro LED lineales R7S



CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

Lámpara LED que reemplaza a la lámpara. halógena lineal de doble terminal. Bajo consumo de energía. Larga duración en comparación con las lámparas. halógenas. La solución perfecta para adaptación de luminarias decorativas en aplicaciones comerciales y de hostelería

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	R7s
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Sphere

Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [CCT of 4000K]
Flujo luminoso	1.000 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada (nom.)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	133,33 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Consumo de energía	7,5 W
Corriente de lámpara (nom.)	70 mA
Equivalente de potencia	60 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	104 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	Otros
Peso neto (pieza)	0,045 kg

Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	E

CorePro LED lineales R7S

Consumo energético kWh/1000 h	8 kWh
Número de registro EPREL	465220
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4

Condiciones de aplicación


se puede utilizar en luminarias cerradas	No
--	----

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840
-------------------------------	---



Nombre completo del producto	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840
Full EOC	871869671396900
Código de pedido	71396900
Código 12NC	929001339102
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696713969
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718696713976

Plano de dimensiones



Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	29 mm	78 mm

Datos fotométricos




Accent Lighting Spots - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

CorePro LED lineales R7S

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

