



LED del anochecer al amanecer



LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4

La lámpara Philips Dusk to Dawn A19 lleva integrado un sensor de luz que enciende automáticamente las luces cuando anochece y las apaga cuando amanece.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Vida útil nominal (horas)	15.000 hora(s)
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Sphere
Conforme con EU RoHS	Sí
Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Ángulo de haz (nom.)	250 °
Flujo luminoso	806 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	107,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Valor de parpadeo (PstLM)	1


Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 Hz
Frecuencia de entrada	50 Hz
Consumo de energía	7,5 W
Corriente de lámpara (nom.)	80 mA
Equivalente de potencia	60 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,7
Voltaje (nom.)	230 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	75 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate

LED del anochecer al amanecer

Forma de la bombilla	A19 [A 19 mm]
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	F
Consumo energético kWh/1000 h	8 kWh
Número de registro EPREL	391894
EyeComfort	Si
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4



Nombre completo del producto	LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4
Full EOC	871869978269600
Código de pedido	78269600
Código 12NC	929001383631
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718699782696
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Embalaje con código EAN/UPC	8718699782702

Plano de dimensiones



Product	D	C
LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4	62 mm	114 mm

Datos fotométricos




General uniform lighting - LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4

Light Distribution Diagram - LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4


LED del anochecer al amanecer

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4

Vida útil



Life Expectancy Diagram - LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4

