



LED Dusk to Dawn



LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4

La lampada Philips Dusk to Dawn A19 integra un sensore della luce che accende le luci automaticamente quando il sole tramonta e le spegne quando il sole sorge.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Durata specificata (ore)	15.000 ore
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Angolo del fascio (Nom)	250 °
Flusso luminoso	806 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	107,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 Hz
Frequenza di ingresso	50 Hz
Consumo energetico	7,5 W
Corrente lampada (Nom)	80 mA


Potenza equivalente	60 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.7
Tensione (Nom)	230 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	75 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Plastica
Forma lampadina	A19
Peso netto (Pezzo)	0,060 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	F
Consumo energetico kWh/1000 h	8 kWh
Numero di registrazione EPREL	391894
Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si

LED Dusk to Dawn

Innovazioni LED	EyeComfort
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Condizioni di applicazione	
Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4
Nome completo prodotto	LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4


Full EOC	871869978269600
Descrizione codice locale	LEDSSENS60WWP
Codice d'ordine	78269600
Codice materiale (12NC)	929001383631
Codice locale	LEDSSENS60WWP
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699782696
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	4
EAN/UPC - Case	8718699782702

Disegno tecnico




Product	D	C
LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4	62 mm	114 mm

Fotometrie




General uniform lighting - LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4



Light Distribution Diagram - LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4


LED Dusk to Dawn

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4

Durata



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4

