



LED Dusk to Dawn



LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4

Lampa Philips Dusk to Dawn A19 ma wybudowany czujnik światła automatycznie włącza żarówkę o zachodzie słońca i wyłącza je o wschodzie słońca.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przelączania	50 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	15 000 h
Lighting Technology	LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia	
Kod Barwy	840 [CCT of 4000K]
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	250 °
Strumień Świetlny	806 lm
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	124,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 Hz

Częstotliwość wejściowa	50 Hz
Zużycie energii	6,5 W
Lamp Current (Nom)	80 mA
Równoważna moc w watach	60 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.7
Napięcie (Nom)	230 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	75 °C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Materiał żarówki	Plastik
Kształt bańki	A19


Certyfikaty i zastosowania	
Klasa Efektywności Energetycznej	E
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	7 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	391895

LED Dusk to Dawn

EyeComfort	Tak
Innowacje w zakresie technologii LED	EyeComfort
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4
Pełna nazwa produktu	LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4
Full EOC	871869978271900


Kod zamówienia	78271900
Materiał Nr (12NC)	929001383731
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718699782719
Numerator - Packs per outer box	4
EAN/UPC - Opakowanie	8718699782726

Rysunki techniczne




Product	D	C
LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4	62 mm	114 mm


Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4



Light Distribution Diagram - LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4



General uniform lighting - LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4

LED Dusk to Dawn

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4

