




LED-lyskilder med klassisk glødetråd

LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF

Philips Classic LED-lyskilder med en glødetråd kombinerer klassisk design med lang holdbarhed og andre fordele ved LED-teknologi. Du får et smukt, varmt hvidt lys og energibesparelser på op til 90 % sammenlignet med konventionelle lyskilder.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	20.000
Nominel levetid (timer)	15.000 t
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
EU RoHS-godkendt	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Lysstrøm	806 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	115,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4


Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	7 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	60 mA
Wattforbrugsækvivalent	60 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0.51
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	45 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildemateriale	Glas

LED-lyskilder med klassisk glødetråd

Lyskildeform	G93
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	E
Energiforbrug kWh/1000 t.	7 kWh
EPREL-registreringsnummer	400289
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF
Det fulde produktnavn	LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF



Full EOC	871869674245700
Ordrekode	929001387901
Materialenr. (12NC)	929001387901
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696742457
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	4
EAN/UPC – kasse	8718696742464

Målskitse



Product	D	C
LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF	95 mm	140 mm

Fotometriske data




General uniform lighting - LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF

Spectral Power Distribution Colour - LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF


LED-lyskilder med klassisk glødetråd

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF

Levetid



Life Expectancy Diagram - LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF

