



CorePro Plastic LED-ljuskällor



CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840

CorePro, LEDbulb, Stav, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro, LEDbulb, Stav, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 107 lm/W, EEL F, PF 0.51, RGO, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	2 år
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Spridningsvinkel (nom)	200 °
Ljusflöde	806 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	107 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471 RGO	
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Strömförbrukning	7,5 W
Lampström (nom)	65 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.51
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	85 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej

CorePro Plastic LED-ljuskällor

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Plast
Lampform	Stav
Nettovikt (styck)	0,037 kg

Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	F
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	1367323
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C


Användningsförhållanden

Trådlös teknik	Ej tillämpligt
----------------	----------------

Produktdata


Beställningsproduktnamn	CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840
Fullständigt produktnamn	CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840
Full EOC	872016917926400
Beskrivning av lokal kod	8298383
Beställningsnummer	929001901202
Materialnummer (12NC)	929001901202
Lokal kod	8298383
Räknare – antal per förpackning	3
EAN/UPC - Produkt/fodral	8720169179264
Räknare - antal förpackningar per kartong	4
EAN/UPC - Hölje	8720169179271

Måttskiss




Product	D	C
CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840	37,2 mm	114,3 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840

CorePro Plastic LED-ljuskällor

Fotometriska data



KECALUX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page 1/1

General uniform lighting - CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840

Livslängd



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840

