



Prodotti LED in plastica CorePro



CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

I prodotti LED possono essere installati senza difficoltà per applicazioni specifiche.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Angolo del fascio (Nom)	240 °
Flusso luminoso	1.050 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	110,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	9,5 W

Corrente lampada (Nom)	84 mA
Potenza equivalente	75 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,51
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	85 °C

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Forma lampadina	Stick
Peso netto (Pezzo)	0,042 kg


Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E
Consumo energetico kWh/1000 h	10 kWh
Numero di registrazione EPREL	415170

Prodotti LED in plastica CorePro

Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1,0
Effetto stroboscopico	0,4
Condizioni di applicazione	
Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840


Nome completo prodotto	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840
Full EOC	871869681453600
Descrizione codice locale	CORESTICK75840
Codice d'ordine	81453600
Codice materiale (12NC)	929001901502
Codice locale	CORESTICK75840
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696814536
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696814543

Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	37,2 mm	114,3 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840



General uniform lighting - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840


Prodotti LED in plastica CorePro

Fotometrie




Light Distribution Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

Durata



68W E27 Stick FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

