



CorePro cápsula LED 230V

CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

La cápsula de tensión de red con una terminación para luminarias con base G9 emite luz direccional, lo que las convierte en una alternativa real a las lámparas de cápsula halógena. Es particularmente adecuada para iluminación puntual en tiendas, hoteles y restaurantes y resulta ideal para lámparas de escritorio e iluminación de vitrinas. Compatible con las luminarias existentes gracias a sus portalámparas G9 y diseñado para la sustitución de las cápsulas halógenas, CorePro LEDcapsule proporciona un gran ahorro energético y minimiza los costes de mantenimiento sin reducir por ello la calidad de luz.

Datos del producto

Información general		Photobiological safety according to EN 62471	
Base del casquillo	G9	RG1	
Vida útil nominal	15.000 hora(s)	Operativos y eléctricos	
Ciclo de encendido/apagado	50.000	Line Frequency	50 to 60 Hz
Lighting Technology	LED	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Referencia de medición de flujo	Sphere	Consumo de energía	4,8 W
Datos técnicos de la luz		Corriente de lámpara (nom.)	44 mA
Código de color	827 [CCT of 2700K]	Equivalente de potencia	60 W
Flujo luminoso	570 lm	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Temperatura de color correlacionada (nom.)	2700 K	Factor de potencia (fracción)	0,4
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	118,00 lm/W	Voltaje (nom.)	220-240 V
Consistencia del color	<6	Temperatura	
Índice de reproducción cromática (IRC)	80	Temperatura máxima (nom.)	99 °C
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %		

CorePro cápsula LED 230V

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Forma de la bombilla	Capsule
Peso neto (pieza)	0,012 kg

Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	E
Apto para la iluminación de acento	No
Consumo energético kWh/1000 h	5 kWh
Número de registro EPREL	397599
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	1,0
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4

Condiciones de aplicación

se puede utilizar en luminarias cerradas	No
--	----

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827
Nombre completo del producto	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827
Full EOC	871869965780200
Código de pedido	65780200
Código 12NC	929002055102
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718699657802
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8718699657819

Datos fotométricos

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

