



CorePro LEDcapsule MV



CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

I prodotti LED emettono una luce di alta qualità e per questo costituiscono una reale alternativa alle lampade alogene (ad esempio G9 e R7S). Sono particolarmente adatti per le lampade da scrivania in hotel e ristoranti e ideali per applicazioni decorative e ambiente. I prodotti LED garantiscono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione, senza compromettere la qualità della luce.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G9
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Periodo di garanzia	2 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Flusso luminoso	570 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	118,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	4,8 W
Corrente lampada (Nom)	44 mA
Potenza equivalente	60 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.4
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucri (Nom)	99 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	Capsula

CorePro LEDcapsule MV

Peso netto (Pezzo)	0,012 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E
Adatto all'illuminazione d'accento	No
Consumo energetico kWh/1000 h	5 kWh
Numero di registrazione EPREL	397599
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì
EyeComfort	Sì
Valore di tremolio (PstLM)	1,0
Effetto stroboscopico	0,4
Condizioni di applicazione	
Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No

Disegno tecnico

Fotometrie

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827
Nome completo prodotto	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827
Full EOC	871869965780200
Descrizione codice locale	COREG960827
Codice d'ordine	65780200
Codice materiale (12NC)	929002055102
Codice locale	COREG960827
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699657802
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8718699657819

Product
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

CorePro LEDcapsule MV

Durata

LEDcapsule ND 4.8-60W G9

