



# CorePro LEDcapsule MV

## CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830

I prodotti LED emettono una luce di alta qualità e per questo costituiscono una reale alternativa alle lampade alogene (ad esempio G9 e R7S). Sono particolarmente adatti per le lampade da scrivania in hotel e ristoranti e ideali per applicazioni decorative e ambiente. I prodotti LED garantiscono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione, senza compromettere la qualità della luce.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G9
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Periodo di garanzia	2 anni

  

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]
Flusso luminoso	570 lm
Designazione colore	Bianco (WH)
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	118,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	4,8 W
Corrente lampada (Nom)	44 mA
Potenza equivalente	60 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,4
Tensione (Nom)	220-240 V

  

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	99 °C

  

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

  

Meccanica e corpo	
Forma lampadina	Capsula

## CorePro LEDcapsule MV

Peso netto (Pezzo)	0,012 kg
<b>Approvazione e applicazione</b>	
Classe di efficienza energetica	E
Adatto all'illuminazione d'accento	No
Consumo energetico kWh/1000 h	5 kWh
Numero di registrazione EPREL	397600
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì
EyeComfort	Sì
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
<b>Condizioni di applicazione</b>	
Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No

<b>Dati del prodotto</b>	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830
Nome completo prodotto	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830
Full EOC	871869965818200
Descrizione codice locale	COREG960830
Codice d'ordine	65818200
Codice materiale (12NC)	929002059802
Codice locale	COREG960830
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699658182
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8718699658199

## Fotometrie

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830

