

PHILIPS**Lighting**

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4

Arborant un design légendaire, les ampoules Classic LED à filament conjuguent la forme bien connue des ampoules à incandescence et les avantages de la technologie LED durable. Elles procurent une jolie lumière décorative de couleur blanc chaud, tout en permettant d'économiser près de 90% en frais énergétiques par rapport aux ampoules traditionnelles.

Données du produit


Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15.000 h
Nombre de cycles d'allumage	20.000
Durée de vie nominale (heures)	15.000 h
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphère
Conforme à RoHS	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Flux lumineux	3.452 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	150,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC) 80	
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) 70 %	
Valeur de scintillement (PstLM) 1	
Valeur d'effet stroboscopique (SVM) 0,4	
Sécurité photobiologique selon EN 62471 RG0	
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	23 W
Courant lampe (nom.)	200 mA
Puissance équivalente	200 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,51
Tension (nom.)	220-240 V

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Température	
Température maximale du produit (nom.)	
55 °C	
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	A95 [A 95 mm]
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	23 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	374909
EyeComfort	Oui


Données du produit	
Nom du produit de la commande	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4
Nom de produit complet	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4
Code EOC	871869976465400
Code de commande	76465400
Code 12NC	929002373001
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699764654
Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC - Boîte	8718699764661

Schéma dimensionnel




Product	D	C
LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	95 mm	165 mm

Données photométriques




General uniform lighting - LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4



Light Distribution Diagram - LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique


Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 200W A95 E27 CW FR ND

1PF/4

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4

