



CorePro cápsula LED 12V



CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

CorePro LED Cápsula 12V es una alternativa real a la cápsula halógena. Resulta especialmente adecuada para la iluminación de tareas y las aplicaciones decorativas en hogares, comercios, hoteles y restaurantes. Compatible con las luminarias existentes gracias a sus portalámparas G4 y diseñado para la sustitución de las cápsulas halógenas, CorePro LED Cápsula proporciona un gran ahorro energético y minimiza los costes de mantenimiento sin reducir por ello la calidad de luz.

Datos del producto

Información general		Photobiological safety according to EN 62471	
Base del casquillo	GY6.35	RG1	
Vida útil nominal	15.000 hora(s)	Operativos y eléctricos	
Ciclo de encendido/apagado	50.000	Line Frequency	- Hz
Lighting Technology	LED	Frecuencia de entrada	- Hz
Referencia de medición de flujo	Sphere	Consumo de energía	1,8 W
Datos técnicos de la luz		Corriente de lámpara (nom.)	260 mA
Código de color	827 [CCT of 2700K]	Equivalente de potencia	20 W
Ángulo de haz (nom.)	300 °	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Flujo luminoso	205 lm	Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Factor de potencia (fracción)	0.6
Temperatura de color correlacionada (nom.)	2700 K	Voltaje (nom.)	ac electronic 12 V
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	113,00 lm/W	Temperatura	
Consistencia del color	<6	Temperatura máxima (nom.)	80 °C
Índice de reproducción cromática (IRC)	80		
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %		

CorePro cápsula LED 12V

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Forma de la bombilla	Capsule
Peso neto (pieza)	0,010 kg

Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	F
Apto para la iluminación de acento	No
Consumo energético kWh/1000 h	2 kWh
Número de registro EPREL	374877
Marca CE	Si
Conforme con EU RoHS	Si
EyeComfort	Si
Valor de parpadeo (PstLM)	0,4
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	1


Condiciones de aplicación

se puede utilizar en luminarias cerradas	No
--	----

Datos de producto



Nombre de producto del pedido	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827
Nombre completo del producto	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827
Full EOC	871869976779200
Código de pedido	76779200
Código 12NC	929002389702
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718699767792
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8718699767808

Plano de dimensiones



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	13 mm	35 mm

Datos fotométricos




General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

CorePro cápsula LED 12V

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

