



# CorePro LED lineales R7S



## CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830

Lámpara LED que reemplaza a la lámpara. halógena lineal de doble terminal. Bajo consumo de energía. Larga duración en comparación con las lámparas. halógenas. La solución perfecta para adaptación de luminarias decorativas en aplicaciones comerciales y de hostelería

### Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	R7s
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	8.000
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Sphere

Datos técnicos de la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Flujo luminoso	810 lm
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada (nom.)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	112,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	7,2 W
Corriente de lámpara (nom.)	40 mA
Equivalente de potencia	60 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,5
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	110 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	Lineal
Peso neto (pieza)	0,016 kg

# CorePro LED lineales R7S

## Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	E
Apto para la iluminación de acento	No
Consumo energético kWh/1000 h	8 kWh
Número de registro EPREL	624213
Marca CE	Si
Conforme con EU RoHS	Si
EyeComfort	Si
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4


## Condiciones de aplicación

se puede utilizar en luminarias cerradas	No
--	----

## Datos de producto


Nombre de producto del pedido	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830
Nombre completo del producto	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830
Full EOC	871951430397300
Código de pedido	30397300
Código 12NC	929002495002
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514303973
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514303980

## Plano de dimensiones




Product	D	C
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	15 mm	118 mm

## Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830



Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

