



Striscia LED Corepro



CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M

Una serie completa luminosa, sottile, sicura e affidabile. Scegli la soluzione migliore per ogni progetto fra i 4 pacchetti lumen e le 4 CCT e sfrutta la semplicità di installazione

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Driver incluso	No
Lighting Technology	LED
Periodo di garanzia	3 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Flusso luminoso	750 lm
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	125,00 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	80
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	24 V
Consumo energetico CLO iniziale	27 W
Consumo energetico CLO medio	0 W
Consumo energetico	27 W
Fattore di potenza (frazione)	1
Cavo	Cavo di 0,3 metri senza spina
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	-
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento III

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì
Interfaccia di controllo	in base al driver (1-10V, DALI, ecc.)
= Emissione luminosa costante	No
Livello massimo di attenuazione	10% (a seconda del dimmer, ELV)
Meccanica e corpo	
Materiale del riflettore	-
Lunghezza complessiva	5.000 mm
Larghezza complessiva	8 mm
Altezza complessiva	1,3 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	1 x 8 x 5000 mm
e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK00 [Nessuna protezione]
Peso netto (Pezzo)	0,100 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E
Numero di registrazione EPREL	620718
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì

Striscia LED Corepro


Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +40 °C
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.4578, 0.4101) 5SDCM
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Performance nel tempo (conforme a IEC)	
Vita utile media L70B50	35.000 ore
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M

Nome completo prodotto	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M
Full EOC	871951434408200
Descrizione codice locale	CORESTR750827
Codice d'ordine	34408200
Codice materiale (12NC)	929002695102
Codice locale	CORESTR750827
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514344082
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514344099


Disegno tecnico



Fotometrie



General uniform lighting - CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M



Light Distribution Diagram - CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M

Striscia LED Corepro

