



Corepro LED-remsa



CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M

En komplett produktfamilj med smala, skarpa LED-remsor som är säkra och pålitliga. Välj den bästa passformen för varje projekt, från 4 lumen/watt och 4 CCT, och njut av enkel installation

Produktdata

Allmän information	
Driftdon ingår	Nej
Lighting Technology	LED
Garantitid	3 år
Ljusteknik	
Ljusflöde	750 lm
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	125,00 lm/W
Färgåtergivningindex	80
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	24 V
Initial CLO-energiförbrukning	27 W
Average CLO power consumption	0 W
Strömförbrukning	27 W
Effektfaktor (fraktion)	1
Kabel	Kabel 0,3 m, utan stickkontakt
Antal produkter med MCB (16 A, typ B)	-
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass III
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Styrgränssnitt	beror på drivdonet (1–10 V, DALI...)
Konstant ljusflöde	Nej
Max. dimringsnivå	10 % (beroende på dimmer, ELV)

Mekanik och armaturhus

Material i reflektor	-
Total längd	5 000 mm
Total bredd	8 mm
Total höjd	1,3 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	1 x 8 x 5000 mm
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK00 [Inget skydd]
Nettovikt (styck)	0,100 kg

Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	E
EPREL-registreringsnummer	620718
Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, under 30 s
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Omgivningstemperatur	-20 till +40 °C

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
------------------------	--------

Corepro LED-remsa


Initial kromaticitet	(0.4578, 0.4101) 5SDCM
Energiförbrukningstolerans	+/-10%
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Median brukslivslängd L70B50	35 000 h
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M
Full EOC	871951434408200

Beskrivning av lokal kod	7508779
Beställningsnummer	929002695102
Materialnummer (12NC)	929002695102
Lokal kod	7508779
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514344082
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514344099


Måttskiss



Fotometriska data



© 2023 Philips Lighting B.V. Philips Lighting B.V. Philips Lighting B.V.



General uniform lighting - CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M

Light Distribution Diagram - CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M

