



Striscia LED Corepro

CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M

Una serie completa luminosa, sottile, sicura e affidabile. Scegli la soluzione migliore per ogni progetto fra i 4 pacchetti lumen e le 4 CCT e sfrutta la semplicità di installazione

Dati del prodotto

Informazioni generali		Controlli e dimmerazione
Driver incluso	No	Dimmerabile
Lighting Technology	LED	Interfaccia di controllo
Periodo di garanzia	3 anni	= Emissione luminosa costante
Dati tecnici di illuminazione		Livello massimo di attenuazione
Flusso luminoso	750 lm	10% (a seconda del dimmer, ELV)
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K	
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	125,00 lm/W	
Indice di resa cromatica (CRI)	80	
Photobiological safety according to EN 62471	RG1	
Funzionamento e parte elettrica		Meccanica e corpo
Tensione in ingresso	24 V	Materiale del riflettore
Consumo energetico CLO iniziale	27 W	Lunghezza complessiva
Consumo energetico CLO medio	0 W	Larghezza complessiva
Consumo energetico	27 W	Altezza complessiva
Fattore di potenza (frazione)	1	Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)
Cavo	Cavo di 0,3 metri senza spina	1 x 8 x 5000 mm
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	-	e una gestione termica
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento III	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Approvazione e applicazione		Codice di protezione dagli impatti meccanici
Classe di efficienza energetica	E	IK00 [Nessuna protezione]
Numero di registrazione EPREL	620715	Peso netto (Pezzo)
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s	0,100 kg
Marchio CE	Sì	
Conformità a RoHS EU	Sì	

Striscia LED Corepro


Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +40 °C
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.4338, 0.403) 5SDCM
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Performance nel tempo (conforme a IEC)	
Vita utile media L70B50	35.000 ore
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M

Nome completo prodotto	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M
Full EOC	871951434410500
Descrizione codice locale	CORESTR750830
Codice d'ordine	34410500
Codice materiale (12NC)	929002695202
Codice locale	CORESTR750830
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514344105
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514344112


Disegno tecnico



Fotometrie



Light Distribution Diagram - CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M



General Uniform Lighting
Srip 1 x T209014912300K
1 x 500 lm

General uniform lighting - CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M

Striscia LED Corepro



© 2024 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2024, Marzo 12 - Dati soggetti a modifiche