



Corepro LED-remsa



CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M

En komplett produktfamilj med smala, skarpa LED-remsor som är säkra och pålitliga. Välj den bästa passformen för varje projekt, från 4 lumen/watt och 4 CCT, och njut av enkel installation

Produktdata

Allmän information	
Driftdon ingår	Nej
Lighting Technology	LED
Garantitid	3 år

Ljusteknik	
Ljusflöde	800 lm
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	133,00 lm/W
Färgåtergivningindex	80
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	24 V
Initial CLO-energiförbrukning	27 W
Average CLO power consumption	0 W
Strömförbrukning	27 W
Effektfaktor (fraktion)	1
Kabel	Kabel 0,3 m, utan stickkontakt
Antal produkter med MCB (16 A, typ B)	-
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass III

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Styrgränssnitt	beror på drivdonet (1–10 V, DALI...)
Konstant ljusflöde	Nej
Max. dimringsnivå	10 % (beroende på dimmer, ELV)

Mekanik och armaturhus	
Material i reflektor	-
Total längd	5 000 mm
Total bredd	8 mm
Total höjd	1,3 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	1 x 8 x 5000 mm
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK00 [Inget skydd]
Nettovikt (styck)	0,100 kg

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	E
EPREL-registreringsnummer	620710
Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, under 30 s
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Omgivningstemperatur	-20 till +40 °C


Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%

Corepro LED-remsa



Initial kromaticitet	(0.3818, 0.3797) 5SDCM
Energiförbrukningstolerans	+/-10%
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Median brukstivslängd L70B50	35 000 h
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M
Full EOC	871951434412900

Beskrivning av lokal kod	7508781
Beställningsnummer	929002695302
Materialnummer (12NC)	929002695302
Lokal kod	7508781
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514344129
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514344136

Måttskiss



Fotometriska data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M

General uniform lighting - CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M

