



MASTER LED Strip



MAS LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M

En komplett serie med högkvalitativt ljus som är enhetligt och säkert. Välj det som passar bäst för respektive projekt, från paket med 5 lumen/watt och 4CCT, och njut av pålitlig prestanda utan underhåll

Produktdata

Allmän information	
Driftdon ingår	Nej
Lighting Technology	LED
Garantitid	5 år
Ljusteknik	
Ljusflöde	500 lm
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	100,00 lm/W
Färgåtergivningindex	>90
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	24 V
Initial CLO-energiförbrukning	19 W
Average CLO power consumption	0 W
Strömförbrukning	19 W
Effektfaktor (fraktion)	1
Kabel	Kabel 0,3 m, utan stickkontakt
Antal produkter med MCB (16 A, typ B)	-
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass III
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Styrgränssnitt	beror på drivdonet (1–10 V, DALI...)
Konstant ljusflöde	Ja
Max. dimringsnivå	10 % (beroende på dimmer, ELV)
Mekanik och armaturhus	
Material i reflektor	-
Total längd	5 000 mm
Total bredd	8 mm
Total höjd	1,3 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	1 × 8 × 5000 mm
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK00 [Inget skydd]
Nettovikt (styck)	0,100 kg
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	F
EPREL-registreringsnummer	620714
Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, under 30 s
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Omgivningstemperatur	-20 till +40 °C
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%

MASTER LED Strip



Initial kromaticitet	(0.3818, 0.3797) 3SDCM
Energiförbrukningstolerans	+/-10%
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Median brukstivslängd L70B50	60 000 h
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MAS LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M
Fullständigt produktnamn	MAS LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M
Full EOC	871951434436500

Beskrivning av lokal kod	7508790
Beställningsnummer	929002696502
Materialnummer (12NC)	929002696502
Lokal kod	7508790
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8719514344365
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC – Hölje	8719514344372

Måttskiss



Fotometriska data



Light Distribution Diagram - MAS LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M

General uniform lighting - MAS LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M

