

PHILIPS

Lighting



MASTER LED Strip



MAS LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M

En komplett serie med högkvalitativt ljus som är enhetligt och säkert. Välj det som passar bäst för respektive projekt, från paket med 5 lumen/watt och 4CCT, och njut av pålitlig prestanda utan underhåll

Produktdata

Allmän information	
Driftdon ingår	Nej
Lighting Technology	LED
Garantitid	5 år
Ljusteknik	
Ljusflöde	920 lm
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	108,00 lm/W
Färgåtergivningsindex	90
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	24 V
Initial CLO-energiförbrukning	37 W
Average CLO power consumption	0 W
Strömförbrukning	37 W
Effektfaktor (fraktion)	1
Kabel	Kabel 0,3 m, utan stickkontakt
Antal produkter med MCB (16 A, typ B)	-
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass III
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Styrgränssnitt	beror på drivdonet (1–10 V, DALI...)
Konstant ljusflöde	Ja
Max. dimringsnivå	10 % (beroende på dimmer, ELV)

Mekanik och armaturhus

Material i reflektor	-
Total längd	5 000 mm
Total bredd	8 mm
Total höjd	1,3 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	1 x 8 x 5000 mm
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK00 [Inget skydd]
Nettovikt (styck)	0,100 kg

Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	F
EPREL-registreringsnummer	620707
Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, under 30 s
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Omgivningstemperatur	-20 till +40 °C

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
------------------------	--------

MASTER LED Strip


Initial kromaticitet	(0.4578, 0.4101) 3SDCM
Energiförbrukningstolerans	+/-10%
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Median brukslivslängd L70B50	60 000 h
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MAS LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M
Fullständigt produktnamn	MAS LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M
Full EOC	871951434440200

Beskrivning av lokal kod	7508791
Beställningsnummer	929002696702
Materialnummer (12NC)	929002696702
Lokal kod	7508791
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514344402
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514344419


Måttskiss



Fotometriska data



© 2023 Philips Lighting B.V. Philips Lighting B.V. All rights reserved.



General uniform lighting - MAS LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M

Light Distribution Diagram - MAS LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M

