



CorePro LEDspot MV

ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840

Svetelné zdroje CorePro LEDspot sú ideálne na bodové osvetlenie. Vytvárajú teplé svetlo podobné halogénovému. Sú vhodné do väčšiny existujúcich svietidiel s objímkou na päťicu GU10. Slúžia ako náhrada za halogénové alebo klasické reflektorové žiarovky. CorePro LEDspots zabezpečujú významnú úsporu elektrickej energie a minimalizujú náklady na údržbu.


Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Ekvivalentný výkon	
Pätica	E14 [E14]	Čas spustenia (nom.)	50 W
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno	Účinnosť (nom.)	0,5 s
Nominálna životnosť (nom.)	15000 h	Napätie (nom.)	0.51
Spínací cyklus	50 000X		220-240 V
Vrstva	CorePro	Teplota	
Svetelné technické		Maximálna teplota krytu (nom.)	70 °C
Kód farby	840 [CCT 4 000 K]	Ovládanie a stmievanie	
Uhol vyžarovania (nom.)	120 °	Stmievateľné	Nie
Svetelný tok (nom.)	640 lm	Mechanické časti a teleso	
Označenie farby	studená biela (CW)	Povrchová úprava žiarovky	Matná
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	4000 K	Tvar žiarovky	R50 [R 50mm]
Merný výkon (menovitý) (nom.)	106,00 lm/W	Schválenie a použitie	
Konzistencia farieb	<6	Vhodné pre akcentačné osvetlenie	No
Index podania farieb (nom.)	80	Spotreba energie kWh/1 000 h	6 kWh
LLMF at End of Nominal Lifetime (Nom)	70 %	Údaje o produkte	
Prevádzkové a elektrické		Úplný kód produktu	871951431194700
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz	Objednávkový názov produktu	ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840
Power (Rated) (Nom)	6 W		
Lamp Current (Nom)	52 mA		

CorePro LEDspot MV

EAN/UPC – produkt	8719514311947
Objednávkový kód	31194700
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
Čitateľ – počet balení v krabici	12

Rozmerový obrázok




ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840


Materiál SAP	929002965687
Celková hmotnosť kópie (kus)	0,026 kg

Product	D	C
ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840	50 mm	86 mm


Fotometrické údaje



LEDspots ESS 6W R50 E14 840 120D-POC





LEDspots ESS 6W R50 E14 840 120D-LDD



LEDspots ESS 6W R50 E14 840 120D-GUL

CorePro LEDspot MV

Životnosť



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

