



CorePro Velas y Esféricas LED



CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR

La lámpara CorePro LEDesférica mate está diseñada para la sustitución de lámparas incandescentes. Es compatible con luminarias con casquillos E27 o E14. Las lámparas LED ofrecen un gran ahorro energético y reducen al mínimo el coste de mantenimiento.

Datos del producto

Información general			
Base del casquillo	E14	Consumo de energía	5 W
Vida útil nominal	15.000 hora(s)	Corriente de lámpara (nom.)	44 mA
Ciclo de encendido/apagado	50.000	Equivalente de potencia	40 W
Lighting Technology	LED	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
		Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Datos técnicos de la luz			
Código de color	827 [CCT of 2700K]	Factor de potencia (fracción)	0.51
Flujo luminoso	470 lm	Voltaje (nom.)	220-240 V
Designación de color	Blanco cálido (WW)		
Temperatura de color correlacionada (nom.)	2700 K	Temperatura	
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	94,00 lm/W	Temperatura máxima (nom.)	81 °C
Consistencia del color	<6		
Índice de reproducción cromática (IRC)	80	Controles y regulación	
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %	Regulable	No
Photobiological safety according to EN 62471	RG1		
Operativos y eléctricos		Mecánicos y de carcasa	
Line Frequency	50 to 60 Hz	Acabado de la bombilla	Mate
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz	Forma de la bombilla	B35
		Peso neto (pieza)	0,040 kg

CorePro Velas y Esféricas LED


Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	F
Consumo energético kWh/1000 h	5 kWh
Número de registro EPREL	453199
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4

Condiciones de aplicación	
se puede utilizar en luminarias cerradas	No

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR



Nombre completo del producto	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR
Full EOC	871951431250000
Código de pedido	31250000
Código 12NC	929002968402
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514312500
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514312517

Plano de dimensiones



Product	D	C
CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	45 mm	87 mm

Datos fotométricos




General uniform lighting - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

CorePro Velas y Esféricas LED

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

