CorePro Plastic LEDcandles & lusters

CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produktdata

Allmän information	
Sockel	E14
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LEDbulb
Garantitid	2 år

Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Ljusflöde	470 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	94,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Strömförbrukning	5 W
Lampström (nom)	44 mA
Motsvarande effekt	40 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.51
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	81 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad

CorePro Plastic LEDcandles & lusters

Material i lampan	Plast
Lampform	B35
Nettovikt (styck)	0,040 kg

Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	F
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	5 kWh
EPREL-registreringsnummer	453199
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	–20 till +45 °C

Användningsförhållanden

Trådlös teknik	Ej tillämpligt

Produktdata

Beställningsproduktnamn	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR
Fullständigt produktnamn	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR
Full EOC	871951431250000
Beskrivning av lokal kod	8296564
Beställningsnummer	929002968402
Materialnummer (12NC)	929002968402
Lokal kod	8296564
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514312500
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514312517

Måttskiss



Product	D	C
CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	45 mm	87 mm

Fotometriska data



General uniform lighting - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR



Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

CorePro Plastic LEDcandles & lusters

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.