



CorePro Velas y Esféricas LED

CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR

La lámpara CorePro LEDesférica mate está diseñada para la sustitución de lámparas incandescentes. Es compatible con luminarias con casquillos E27 o E14. Las lámparas LED ofrecen un gran ahorro energético y reducen al mínimo el coste de mantenimiento.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E14
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LED

Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Flujo luminoso	806 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (nom.)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	115,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Consumo de energía	7 W
Corriente de lámpara (nom.)	59 mA
Equivalente de potencia	60 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,51
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	87 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate
Forma de la bombilla	B38
Peso neto (pieza)	0,053 kg

CorePro Velas y Esféricas LED

Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	E
Consumo energético kWh/1000 h	7 kWh
Número de registro EPREL	453210
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4

Condiciones de aplicación


se puede utilizar en luminarias cerradas	No
--	----

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR
	B38 FR


Nombre completo del producto	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR
Full EOC	871951431296800
Código de pedido	31296800
Código 12NC	929002972502
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514312968
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514312975

Plano de dimensiones




Product	D	C
CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	38 mm	114 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR



Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

CorePro Velas y Esféricas LED

Datos fotométricos



Technical drawing showing beam spread, illuminance, and light distribution for the CorePro candle. It includes a beam spread diagram, a table of illuminance values, and a table of light distribution data.

General uniform lighting - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

