



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D

CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione spot, che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacchi GU10 e progettata come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade spot alogene o a incandescenza. La gamma CorePro LEDspot consente notevoli risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GU10
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	865 [CCT of 6500K]
Angolo del fascio (Nom)	120 °
Flusso luminoso	550 lm
Designazione colore	Cool Daylight
Temperatura di colore correlata (Nom)	6500 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	112,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz

Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	4,9 W
Corrente lampada (Nom)	40 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,5
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	85 °C

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

Meccanica e corpo	
Forma lampadina	PAR16
Peso netto (Pezzo)	0,045 kg

Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E

CorePro LEDspot MV

Adatto all'illuminazione d'accento	No
Consumo energetico kWh/1000 h	5 kWh
Numero di registrazione EPREL	1825205
Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4

Condizioni di applicazione


Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No
---	----

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D
----------------------	-------------------------------------



Nome completo prodotto	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D
Full EOC	871951430867100
Descrizione codice locale	CLAGU1070865G2
Codice d'ordine	30867100
Codice materiale (12NC)	929002981402
Codice locale	CLAGU1070865G2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514308671
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514308688

Disegno tecnico



Product	D	C
Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	50 mm	54 mm

Fotometrie




General uniform lighting - Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D

Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D


CorePro LEDspot MV

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D

Durata



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D

