



Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G

Qu'il s'agisse d'un objet lumineux distinctif ou d'une série de plafonniers suspendus, les ampoules LED décoratives Flamme et Sphériques Philips ajoutent un style industriel chaleureux, chic et intemporel à votre maison. Elle permettent une très longue durée de vie, des économies d'énergie atteignant les 90 % sans aucun scintillement.

Données du produit


Informations générales	
Culot	E14
Durée de vie nominale	15.000 h
Nombre de cycles d'allumage	20.000
Type de lampe	LED
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	818 [CCT of 1800K]
Flux lumineux	136 lm
Désignation de la couleur	1800
Température de couleur corrélée (nom.)	1800 K
Efficacité lumineuse (nominale)	52 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	2,6 W
Courant lampe (nom.)	14 mA
Puissance équivalente	15 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,7
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	38 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs

Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Ambré
Matériaux des lampes	Verre
Forme de la lampe	P45
Poids net (pièce)	0,014 kg
Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C
Conditions d'application	
peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No	

Schéma dimensionnel



Données photométriques

Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G

Données du produit	
Nom du produit de la commande	MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G
Nom de produit complet	MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G
Code EOC	871951431605800
Code de commande	8719514316058
Code 12NC	929002983302
Code de commande local	31605800
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514316058
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514316065

Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G	46 mm	80 mm

Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G

Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G

