



MASTER LED tube T8 KVG/VVG/230V

MASTER LEDtube Starter EMP GenIII

Die Philips MASTER LED tube für KVG/VVG/230V ist die nachhaltigste Alternative für konventionelle Leuchtstoffröhren – mit sehr hoher Energieeffizienz und einem Anteil von 40% recyceltem Plastik (PCR). Aus bruchfestem Polycarbonat, optimal für HACCP Konzepte in Lebensmittelbereichen. Rotierende Endkappen ermöglichen eine gezielte Ausrichtung des Lichts. Kein sichtbares Flimmern auf der Kamera in der UO- und HO-Reihe.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht dimmbar
- KVG/VVG Version ausschließlich für Betrieb am konventionellen Vorschaltgerät oder 230V geeignet
- Für den Betrieb an 230V empfehlen wir die Hinweise aus dem Whitepaper des ZVEI „Umrüsten von Leuchten“ zu beachten.
- Beim Wechsel zu LED tube muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden
- Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden
- Alle Philips MASTER LED tubes T8 verfügen über rotierende Endkappen für die optimale Ausrichtung einstellbar auf 0°/ 22,5°/ 45°/ 67,5°/ 90°
- Ein LED tube Ersatz-Starter ist jeweils in der Handelsverpackung der KVG/VVG Versionen enthalten
- 600mm MAS LED tube ist für Tandemschaltung geeignet
- Flimmerarm nach EU 2019/2020

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichttechnische Daten	
Beleuchtungstechnologie	LED	Farbcode	- [Not Specified]
Garantiedauer	5 Jahre	Lichtfarbe	- [Nicht spezifiziert]
		Ähnlichste Farbtemperatur	-

MASTER LED tube T8 KVG/VVG/230V

Farbkonsistenz	-
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

Betrieb und Elektrik

Netzfrequenz	- Hz
Eingangsfrequenz	- Hz
Spannung (Nom)	100-277 V

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Nettogewicht (Stück)	0,004 kg
----------------------	----------

Genehmigung und Anwendung

Energiesparendes Produkt	Ja
--------------------------	----

Zeichen & Zertifikate	RoHS Konformität CE Zeichen
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

Produktdaten

Bestell-Produktname	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII
Gesamt-Produktcode	871951448537200
Bestellcode	8719514485372
Material-Nr. (12NC)	929003481702
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514485372
Zähler – Pakete pro Außenkarton	40
EAN Umverpackung	8719514485396

