



# Eco Twister

## 20 W (90 W) Compact fluorescent Spiral bulb

Essa lâmpada compacta em formato espiral oferece tempo de vida útil de até 6000 horas. A família inclui produtos de 8 a 23 W, permitindo fácil substituição da maioria das lâmpadas GLS de 30 a 100 W.

### Avisos e Segurança

- Ao quebrar uma lâmpada, é extremamente improvável que tenha impacto em sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile o ambiente por 30 minutos e remova as partes, preferivelmente com luvas. Coloque as partes em um saco plástico e leve para um apropriado para reciclagem. Não utilize aspirador de pó.
- Lâmpadas compactas fluorescentes devem ser tratadas como resíduos especiais: devem ser tratadas em um local apropriado para reciclagem. No Brasil, procure postos autorizados para coleta e reciclagem de lâmpadas compactas fluorescentes.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27
Vida útil nominal	6.000 hora(s)
Ciclo de comutação	4.000
Vida útil nominal (horas)	6.000 hora(s)
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated
Dados técnicos de luz	
Código da cor	827 [CCT of 2700K]
Fluxo luminoso	1.200 lm
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	60 lm/W
Designação da cor	Branco quente (WW)
Coordenada de cromaticidade X (Nom.)	463
Coordenada de cromaticidade Y (Nom.)	420
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2700 K
Color rendering index (CRI)	77

LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Dados elétricos e de operação	
Line Frequency	50 or 60 Hz
Frequência de entrada	50 <sup>º</sup> ou 60 <sup>º</sup> Hz
Consumo de energia	20 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	150 mA
Tempo de arranque (Nom.)	0,3 s
Tempo de aquecimento para 60% de luz	<2 s
Fator de potência (fração)	0.5
Tensão (Nom.)	220-240 V
Controles e dimerização	
Regulável	Não

## Eco Twister

### Dados mecânicos e de compartimento

Forma da lâmpada	Espiral
------------------	---------

### Aprovação e aplicação


Produto energeticamente eficiente	Sim
Consumo de energia kWh/1000 h	20 kWh
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	2 mg

### Dados do produto

Nome de produto da encomenda	20 W (90 W) Compact fluorescent Spiral bulb
Nome do produto completo	20 W (90 W) Compact fluorescent Spiral bulb

Full EOC	871869643622600
Descrição do código local	LAMPADA FLUOR COMPACTA TWIST20-90W220S
Código de encomenda	929689209001
Nº do material (12NC)	929689209001
Código local	TWIST20-90W220S
Peso líquido (peça)	0,065 kg
EAN/UPC - produto/caixa	8718696436226
Numerador SAP -- Embalagens por exterior	12
EAN/UPC - caixa	8718696436233

## Desenho dimensional



Product	D (max)	C (max)	F (max)
20 W (90 W) Compact fluorescent Spiral bulb	55 mm	108,5 mm	46,5 mm

