



GENIE

Genie 23W CDL E27 220-240V 1PF/6

Functional non-covered Energy saving lamp, with money saving high quality light and compact design. This lamp is small enough to fit neatly wherever you need extra bright light at home, enables easy replacement of most incandescent lamp all the way.

Güvenlik ve uyarılar

- Breaking a lamp is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a closed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.
- Compact fluorescent lamps have to be treated as special waste, they must be taken to your local waste facilities for recycling. The European Lighting Industry has set up an infrastructure, capable of recycling mercury, other metals, glass etc.



Ürün veri

Genel Bilgiler		Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	
Kapak Tabanı	E27	65 %	
Nominal kullanım ömrü	10.000 h		
Anahtar Döngüsü	10.000		
Nominal Kullanım Ömrü (Saat)	10.000 h		
Aydınlatma Teknolojisi	Compact Fluorescent Integrated		
Işık Teknik Ayrıntıları		Çalıştırma ve Elektrik	
Renk Kodu	865 [CCT of 6500K]	Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Işık Akısı	1.370 lm	Giriş Frekansı	50 veya 60 Hz
Renk Kodlaması	Soğuk Gün Işığı	Güç Tüketimi	23 W
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	60 lm/W	Lamba Akımı (Nom)	165 mA
Renk Türü Koordinatı X (Nom)	313	Başlangıç Saati (Nom)	0,3 s
Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	337	%60 ışığa kadar ısınma süresi	5-40 sn. s
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	6500 K	Güç Faktörü (Kesir)	0.6
Renk oluşturma dizini (CRI)	80	Voltaj (Nom)	220-240 V
		Kontroller ve Dim Etme	
		Dim Edilebilir	Hayır

Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Biçimi	Çubuk
Onay ve Uygulama	
Cıva (Hg) İçeriği (Maks)	2 mg
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	1,5 mg
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	23 kWh
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	23 W (100 W) E27 cap Stick energy saving bulb

Tam ürün adı	Genie 23W CDL E27 220-240V 1PF/6
Tam ürün kodu	871829114415100
Sipariş kodu	14415100
Malzeme No. (12NC)	929689244001
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,090 kg
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718291144151
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	6
EAN/UPC - Kutu	8718291144168

Boyutlu çizim



Product

23 W (100 W) E27 cap Stick energy saving bulb

Product	D (max)	C (max)	F (max)
23 W (100 W) E27 cap Stick energy saving bulb	36 mm	157,0 mm	48,5 mm

