



Tornado

TORNADO 12W WW B22 220-240V 1CT/12

The Helix range is a twist-shape compact fluorescent lamp, with optimal light distribution. It is available in 11W, 15W, 20W and 23W (25W), with lumen equivalence of 60W, 75W, 100W and 125W incandescent light bulb. It is also available in two color temperatures: warm white (2700K) and cool daylight (6500K). It is available in both 220-240V and 120-127V and able to operate under a wide voltage range (Power supply fluctuation). It consumes up to 80% less energy than the incandescent light bulb and lasts for 3 years.

Güvenlik ve uyarılar

- Breaking a lamp is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a closed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.
- Compact fluorescent lamps have to be treated as special waste, they must be taken to your local waste facilities for recycling. The European Lighting Industry has set up an infrastructure, capable of recycling mercury, other metals, glass etc.

Ürün veri


Genel Bilgiler		Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	
Kapak Tabanı	B22	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2700 K
Nominal kullanım ömrü	8.000 h	Renk oluşturma dizini (CRI)	82
Anahtar Döngüsü	5.000	Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
Nominal Kullanım Ömrü (Saat)	8.000 h		
Aydınlatma Teknolojisi	Compact Fluorescent Integrated		
Işık Teknik Ayrıntıları		Çalıştırma ve Elektrik	
Renk Kodu	827 [CCT of 2700K]	Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Işık Akısı	741 lm	Giriş Frekansı	50 veya 60 Hz
Renk Kodlaması	Sıcak Beyaz (WW)	Güç Tüketimi	12 W
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	61 lm/W	Lamba Akımı (Nom)	90 mA
Renk Türü Koordinatı X (Nom)	463	Başlangıç Saati (Nom)	0,3 s
		Güç Faktörü (Kesir)	0.6

Tornado

Voltaj (Nom)	220-240 V
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Biçimi	Spiral
Onay ve Uygulama	
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	1,5 mg
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	12 kWh
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	12 W (60 W) E14 cap Spiral energy saving bulb

Tam ürün adı	TORNADO 12W WW B22 220-240V 1CT/12
Tam ürün kodu	871829173133700
Sipariş kodu	73133700
Malzeme No. (12NC)	929689888599
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,050 kg
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718291731337
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	12
EAN/UPC - Kutu	8718291731344

Boyutlu çizim



Product	D (max)	C (max)	F (max)
12 W (60 W) E14 cap Spiral energy saving bulb	47,5 mm	92,5 mm	40,5 mm

