

PHILIPS

Luminaria de pared/
techo Meranti x2

Luces de techo/pared


Sin foco

Blanco

ClickFix



8719514465312



Pon énfasis en el estilo

Incluye estas prácticas luces Philips en tu hogar. Elige cualquier luz LED GU10 de Philips de tu preferencia para usar con nuestros focos spot y asegurar tener una luz duradera de alta calidad.

Características especiales

- Cabezal de foco ajustable

Diseño superior para un efecto de luz óptimo

- Material de larga duración y de gran calidad

Destacados

Cabezal de foco ajustable



Solo tienes que ajustar la luz, rotando o inclinando el cabezal de foco de la luminaria, para dirigirla hacia donde desees.

Material de alta calidad

Este foco está fabricado con materiales de larga duración de alta calidad y con un acabado inmejorable. Así, se garantiza un producto resistente que dará un toque superior a tu hogar durante muchos años.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores

Diseño y acabado

- Color: Hue White
- Material: Metal

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de reflector ajustable: No
- Instalación click!FIX: Sí

Varios

- Especialmente diseñado para: Habitación, Sala, Comedor, Cocina, Oficina en casa, Pasillo
- Estilo: Contemporary
- Tipo: Luces de techo/pared
- EyeComfort: No
- Características adicionales: ClickFix

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,333 kg
- Alto: 15,5 cm
- Largo: 27,4 cm
- Ancho: 8 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Emisión de lúmenes total de la luminaria: -
- Alimentación: AC 220-240
- Base/rosca: GU10
- Potencia en vatios de la luz incluida: 35W
- Potencia en vatios máxima de la luz de repuesto: 35 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase I
- Cantidad de fuentes de luz: 2

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 8719514465312
- Peso neto: 0,33 kg
- Peso bruto: 0,44 kg
- Alto: 32 cm
- Largo: 12 cm
- Ancho: 14 cm
- N.º de material (12NC): 929003253601



Fecha de publicación:
2024-04-15
Versión: 0.218

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.