

PHILIPS

Luminaria de pared/
techo Meranti x2

Luces de techo/pared


Sin foco

Negro

ClickFix



8719514465398



Pon énfasis en el estilo

Incluye estas prácticas luces Philips en tu hogar. Elige cualquier luz LED GU10 de Philips de tu preferencia para usar con nuestros focos spot y asegurar tener una luz duradera de alta calidad.

Características especiales

- Cabezal de mini reflector regulable

Diseño superior para un efecto de luz óptima

- Material duradero de alta calidad

Destacados

Cabezal de mini reflector regulable



Dirige la luz a donde quieras con solo ajustar, rotar o simplemente inclinando el cabezal de mini reflector de la lámpara.

Material de alta calidad

Este mini reflector está hecho con materiales duraderos de alta calidad con acabados superiores. Esto asegura un producto duradero y sólido que mejorará e iluminará tu hogar por muchos años por venir.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores

Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: Metal

Medioambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Instalación click!FIX: Sí

Varios

- Especialmente diseñado para: Habitación, Sala, Comedor, Cocina, Área de tareas, Salón
- Estilo: Contemporánea
- Tipo: Luces de techo/pared
- EyeComfort: No
- Características adicionales: ClickFix

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,333 kg
- Altura total: 155 mm
- Longitud total: 274 mm
- Ancho total: 80 mm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Emisión de lúmenes total de la luminaria: -
- Alimentación: AC 220-240
- Base/rosca: GU10
- Potencia en vatios de la luz incluida: 35W
- Potencia en vatios máxima de la luz de repuesto: 35
- Código IP: IP20 | Protección para los dedos
- Clase de protección: Clase I: conectado a tierra
- Cantidad de fuentes de luz: 2

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 8719514465398
- Peso neto: 0,33 kg
- Peso bruto: 0,44 kg
- Alto: 32 cm
- Largo: 12 cm
- Ancho: 14 cm



Fecha de publicación:
2025-08-30
Versión: 0.327

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com