

# PHILIPS

Calgary Wandleuchte,  
60W, E27, ohne  
Leuchtmittel

myGarden

Ohne Leuchtmittel

Edelstahl

Wasserbeständig

17474/47/PN



## Beleuchte Deinen Eingang

Die zylindrische Calgary Wandleuchte im polierten Edelstahl-Look verleiht Deiner Wand ein modernes Aussehen. Sie beleuchtet und erhellt Deinen Eingangsbereich mit indirektem, warmem Licht.

### **Verleihen Sie Ihrem Garten mehr Stil**

- Auswahl für einen zeitgenössischen Stil
- Auswahl an Wandleuchten für den Außenbereich
- Qualitativ hochwertiger Edelstahl

### **Passend zu Deinem Stil im Außenbereich**

- Entwickelt für den Außenbereich – wasserbeständig nach IP44

### **Besondere Eigenschaften**

- Einfache Installation für jede Anwendung

### **Gestalten Sie Ihren Garten mit Licht**

- Dekorative Außenbeleuchtung

# Besonderheiten

## Auswahl für einen zeitgenössischen Stil

Die Leuchte wurde in Europa entwickelt und verfügt über ein einmaliges Design, mit dem Sie Ihrem Außenbereich eine zeitgenössische Optik verleihen können.

## Auswahl an Wandleuchten für den Außenbereich

Nutzen Sie mit dieser Wandleuchte Ihren Außenbereich optimal. Sie lässt sich perfekt nahe Ihrer Eingangstür oder auf Ihren Terrassenmauern befestigen.

## Qualitativ hochwertiges Material

Diese Philips Leuchte wurde speziell für Außenbereiche entwickelt. Sie ist äußerst robust und langlebig und beleuchtet so Ihren Garten Nacht für Nacht. Sie besteht aus qualitativ hochwertigem Edelstahl.

## Für Außenanwendungen konstruiert

Diese Außenleuchte von Philips wurde speziell für feuchte Umgebungen im Freien entwickelt. Sie wurde strengen Tests unterzogen, die die Wasserfestigkeit absichern. Die IP-Schutzart wird durch zwei Ziffern festgelegt: Die erste bezieht sich auf die Schutzstufe gegen das Eindringen von Staub, die zweite auf die Schutzstufe gegen das Eindringen von Wasser. Diese Außenleuchte verfügt über die Schutzart IP44, d. h. sie ist gegen Spritzwasser geschützt und ideal für die Verwendung im Außenbereich geeignet.

## Einfache Installation

### Dekorative Außenbeleuchtung

Durch Außenleuchten können Sie Ihrem Garten oder Außenbereich ein schöneres Aussehen verleihen. Einmalige Besonderheiten werden durch Licht hervorgehoben, Wege werden stilvoll beleuchtet und es wird ein perfektes Ambiente für unvergessliche Abende mit Freunden und der Familie geschaffen. Aus diesem Grund hat Philips myGarden entwickelt, eine Produktpalette an Außenbeleuchtung, die die richtige Mischung aus Flair und Funktionalität bietet und Ihnen dadurch hilft, das Beste aus Ihrem Außenbereich mit Ihrem persönlichen Stil herauszuholen.

# Daten

## Design und Materialausführung

- Material: Glas, Metall

## Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

## Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Vollständig witterungsbeständig: Ja
- LED integriert: Nein

## Gartenbereich

- Gartenbereich: Garten und Terrasse

## Sonstiges

- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Wandleuchten
- EyeComfort: Nein
- Zusätzliche Funktionen: wasserbeständig

## Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0,875 kg
- Gesamte Höhe: 155 mm
- Gesamte Länge: 140 mm
- Gesamte Breite: 100 mm

## Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

### Technische Daten

- Netzstrom: Bereich 220–240 V, 50–60 Hz
- Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle: Lampe nicht im Lieferumfang enthalten
- Fassung/Sockel: E27
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: -
- Maximale Wattleistung der Ersatzlampe: 60
- IP-Code: IP44 | Zugangsgeschützt (Draht), spritzwassergeschützt

- Schutzklasse: Klasse II
- Austauschbare Lichtquelle: Ja
- Anzahl Lichtquellen: 1

### Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8718696176757
- Nettogewicht: 0,79 kg
- Bruttogewicht: 0,85 kg
- Höhe: 16,5 cm
- Länge: 11 cm
- Breite: 14,5 cm



Ausstellungsdatum:  
2025-09-13  
Version: 0.435

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.