

PHILIPS


Lightstrip, 5 m

Lightstrips

3500 K

Transparent

8718696164228



Überragende Lichtqualität und attraktives Erscheinungsbild

Lineare, komfortable Beleuchtung im Raum

Passend zu Deiner Einrichtung

- Kompakte Größe für beengte Verhältnisse

Material und Oberfläche

- Qualitativ hochwertiges Material

Besonderheiten

Kompakte Größe für beengte Verhältnisse

Perfekt für den Einbau bei beengten Verhältnissen

Qualitativ hochwertiges Material



Langlebiges und attraktives Material für eine attraktive und langlebige Investition.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung

Design und Materialausführung

- Farbe: Transparent
- Material: Kunststoff

Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 15.000
- Nennlebensdauer: 20.000

Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Schwenkbarer Spotkopf: Nein
- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- LED integriert: Ja
- Ein-/Ausschalter am Kabel: Ja
- Inklusive Netzteil: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

Lichteigenschaften

- Abstrahlwinkel: 110 Grad
- Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80

Lichterkette/Lightstrip

- Verlängerung möglich: Nein

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Home Office, Flur
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Lightstrips
- EyeComfort: Nein

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 225 mA
- Lichtausbeute: 85 lm/W

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0,205 kg
- Höhe: 0,26 cm
- Länge: 500 cm
- Breite: 0,8 cm

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 2050
- Lichtfarbe: 3500
- Netzstrom: AC 220–240
- Leuchte dimmbar: Nein
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 22
- IP-Code: IP20
- Schutzklasse: Klasse II

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8718696164228
 - Nettogewicht: 0,28 kg
 - Bruttogewicht: 0,32 kg
- Höhe: 16 cm
 - Länge: 5,5 cm
 - Breite: 16 cm



Ausstellungsdatum:
2025-05-27
Version: 0.373

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.