



Perfektionieren Sie den modernen Look

Dieses Philips Modern-Kabel verfügt über einen stoffumwickelten Mantel und einen Metallsockel mit mattierter Oberfläche, um eine moderne Atmosphäre in Ihren Wohnbereich zu bringen. Kombiniert mit einer E27 LED Lampe aus der Philips Modern-Reihe sorgt es für einen perfekten Look.

Wie für Ihr Wohn- und Schlafzimmer gemacht

- · Qualitativ hochwertiges Material
- · Verstellbare Kabellänge

Wählen Sie einen einfachen Ersatz für Ihre alten Glühlampen

Kabel

Besonderheiten

Qualitativ hochwertiges Material [Kabel]

Dieses schöne textilummantelte Kabel stellt sicher, dass Ihre Lampe nach der Installation gerade hängt. Die seidenmatte Optik des Metallsockels betont den antiken Look jeder Lampe.

Verstellbare Kabellänge [Kabel]

Das Kabel ist auf verschiedene Höhen einstellbar. So erhalten Sie eine flexible, stilvolle und dynamische Kombination für eine Pendelleuchte über Ihrer Kücheninsel oder Ihrem Esstisch.

Kabel

Die Philips Lampen können in Kombination mit einem der Philips Kabel verwendet werden, um Ihre Innenbeleuchtung abzurunden und einen Industrial-Look in Ihren Wohnraum zu bringen.

Daten

Lampeneigenschaften

Verwendungszweck: InnenbeleuchtungLampenform: Zubehör

Sockel: E27dimmbar: Nein

Nutzlebensdauer

· Lichtstromerhalt: 70%

Anzahl der Schaltzyklen: 25.000Nennlebensdauer: 10.950

Garantie

· Garantiedauer: 2 Jahre

Lichteigenschaften

 Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichtleistung

· Nennlichtausbeute (Nom): 0,00 lm/W

Andere Eigenschaften

Lampenstrom: 330 mACE-Zeichen: JaEU RoHS-konform: Ja

Stromverbrauch

Leistungsfaktor: 0.5Spannung: 120-240 VSystemleistung: 40 W

Produktabmessungen und -gewicht

· Länge: 10,7 cm

Nennwerte

· Nennleistung: 40 W

Technische Daten

Frequenz: 50-60Netzfrequenz: 50 to 60

· Sockel: E27

 Eine Verwendung in geschlossenen Leuchten ist möglich: No

Packmaße und Gewicht

• EAN/UPC - Produkt: 8718696167762

Nettogewicht: 0,43 kgBruttogewicht: 0,48 kg

Höhe: 16,9 cmLänge: 7,1 cmBreite: 16,9 cm



Ausstellungsdatum: 2025-09-13 Version: 0 1046

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.