

PHILIPS

Shan
Deckenleuchte, 12W

Deckenleuchten

4000 K

White

Sensor



8718699680558



Komfortables Licht mit Bewegungssensorik sorgt für zusätzliche Energieeinsparung

Mehr Komfort bei gleichzeitiger Energieeinsparung. Die Philips LED-Deckenleuchte mit Bewegungssensorik schaltet sich mit einem Sensor ganz einfach ein und aus. Das bedeutet, Sie können Räume betreten und verlassen, ohne nach einem Schalter suchen zu müssen. Dank des großen Sichtwinkels und der LED-Technologie mit Sofortstart ist die Beleuchtung in Ihrem Zuhause bei Bedarf immer nur dann eingeschaltet, wenn Sie sie benötigen.

Einfach in der Handhabung

- Mit dem integrierten, automatischen Bewegungssensor schaltet diese Leuchte sich automatisch ein, wenn jemand vorbeigeht.
- Einfache Installation

Hochwertige Qualität

- EyeComfort – Licht, das die Augen schont

8718699680558

Lebensdauer

- Energiesparend
- Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 Stunden

Besonderheiten

Integrierter Bewegungssensor

Einfache Installation

Keinen Stress mit der Installation: Befestige oder hänge die Leuchte einfach an die Wand oder Decke und stecke den Stecker ein und schon ist die Leuchte betriebsbereit.

EyeComfort

Schlechte Lichtqualität kann zu einer Überanstrengung der Augen führen. Da viele Menschen Zeit in Innenräumen verbringen, ist es wichtiger denn je, das eigene Zuhause richtig zu beleuchten. Unsere Produkte erfüllen strenge Prüfkriterien wie Tests auf Flimmern, Flackern, Blendeffekte, Farbwiedergabe und Dimmeffekte, um sicherzustellen, dass sie die Anforderungen für EyeComfort erfüllen. Die LED-Lampen von Philips liefern über ihre gesamte Nutzlebensdauer ein angenehmes Licht sowie mehr als zehn Jahre lang konstante Lichtqualität, Leistung und Farbe. Wechseln Sie zu einem Licht, das Ihre Augen schont. Ihre Augen werden es Ihnen danken.

Energiesparend

Das spart Energie und ist gut für Dein Konto und die Umwelt.

Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 Stunden

Philips LED-Technologie verlängert die Nutzlebensdauer Deiner Produkte auf bis zu 15.000 Stunden.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung

Design und Materialausführung

- Farbe: Weiß
- Material: Metall, Kunststoff

Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 15.000
- Nennlebensdauer: 15.000

Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- LED integriert: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

Lichteigenschaften

- Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 4000 K
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 2
- Nennlichtausbeute (Nom): 104 lm/W

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Garage
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Deckenleuchten
- EyeComfort: Ja
- Zusätzliche Funktionen: Bewegungssensor

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 108 mA

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0,38 kg
- Gesamte Höhe: 80 mm
- Gesamte Länge: 260 mm
- Gesamte Breite: 260 mm

Service

- Garantie: 5 Jahr(e)

Technische Daten

- Durchmesser: 260 mm
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 1250
- Lichtfarbe: 4000
- Netzstrom: AC 220–240
- Leuchte dimmbar: Nein
- IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt (Finger)
- Schutzklasse: Klasse I

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC – Produkt: 8718699680558
- Nettogewicht: 0,42 kg
- Bruttogewicht: 0,54 kg
- Höhe: 8,2 cm
- Länge: 30 cm
- Breite: 30 cm



Ausstellungsdatum:
2025-08-30
Version: 0.418

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com