





# Langlebige LED-Akzentbeleuchtung mit gerichtetem hellem Licht

Philips LED-Standard-Glühlampen bieten das rundum perfekte Licht für die allgemeine Raumbeleuchtung an.

#### **Hochwertiges Licht**

· Warmweißes Licht wie bei einer echten Glühlampe

## Besonderheiten

Warmweißes Licht wie bei einer echten Glühlampe



Diese Lampe hat eine Farbtemperatur von 2700 K. Sie schafft eine warme und ruhige Atmosphäre zum entspannen. Diese Lampe mit 2700K eignet sich ideal zur Beleuchtung Deines Zuhauses.

### Daten

#### Lampeneigenschaften

Verwendungszweck: Innenbeleuchtung

 Lampenform: Nicht ausgerichtete Lampe

Sockel: GX53dimmbar: Nein

Kolbenausführung: MattKolbenmaterial: Kunststoff

#### Nutzlebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen: 50.000Nennlebensdauer: 15.000

#### Umweltschutz

 Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

#### Lichteigenschaften

· Farbwiedergabeindex (CRI): 80

Farbtemperatur: 2700 KNomineller Lichtstrom: 500 lm

Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 0.4Farbcode: 827 | CCT of 2700K

Nennlichtausbeute (Nom): 90 lm/W

#### **Sonstiges**

· EyeComfort: Ja

· LED-Innovationen: EyeComfort

#### Informationen zur Verpackung

• EAN: 8718699773717

· Artikelnr.: 871869977371700

 Produkttitel: LED 500lm GX53 WW ND SRT4

#### Stromverbrauch

Leistungsfaktor: 0.5Spannung: 220-240 V

· Energieeffizienz-Label (EEL): F

· Systemleistung: 5,5

• Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 6

#### Produktabmessungen und -gewicht

Gesamte Höhe: 26 mmGesamte Länge: 25,5 mmGesamte Breite: 75 mm

#### **Technische Daten**

• Frequenz: 50-60

• EPREL-Registrierungsnummer: 391874

#### Packmaße und Gewicht

• EAN/UPC - Produkt: 8718699773717

Nettogewicht: 0,03 kgBruttogewicht: 0,05 kg

Höhe: 12,7 cmLänge: 7 cmBreite: 6,3 cm



Ausstellungsdatum: 2025-08-30 Version: 0.469 © 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.