



# Motion Sensor



Der kabellose WiZ Bewegungssensor für den Innenbereich macht die Automatisierung Deiner Lampen zum Kinderspiel und schaltet die Lampen aus, wenn niemand im Raum ist. Platziere den batteriebetriebenen Sensor im Eingangsbereich oder Flur und stelle ihn so ein, dass das Licht zu bestimmten Zeiten an- oder ausgeht.


## PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Batteriebetrieben
- IP20/Kunststoff/Weiß
- Funktioniert mit allen WiZ Connected Produkten



#### Einfache, kabellose Installation

Batteriebetrieben, keine Verkabelung erforderlich. Die Installation erfolgt schnell und einfach mit Schrauben an der Decke/Wand, oder durch Platzierung auf einem Tisch.




#### Flexible Bewegungseinstellungen für mehr Komfort

Lass die Lampen mit einer bestimmten Helligkeit oder einem bestimmten Modus wie Nachtlicht oder Tageslicht angehen. Du kannst festlegen, was geschehen soll, wenn keine Bewegung mehr erkannt wird, und nach welcher Zeit eine Reaktion erfolgen soll.



#### Zur richtigen Zeit das richtige Licht einstellen

Die Sensoren lassen sich in der WiZ App durch das Einstellen bestimmter Rhythmen so programmieren, dass Deine bevorzugten Lichtmodi zu verschiedenen Tageszeiten aktiviert werden.



#### Kompatibel mit allen „Connected by WiZ“ Lampen

Dieses WiZ Zubehör für die Steuerung wurde entwickelt, um alle Beleuchtungsarten im WiZ System zu steuern. Alle Lampen jeder Marke lassen sich damit steuern, solange sie die Aufschrift „Connected by WiZ“ tragen.

#### Lampen durch Bewegung auslösen

Es ist möglich, Lampen durch Bewegungserkennung ein-/auszuschalten, zu dimmen oder ihre Farbe zu ändern. Dieser Sensor stellt eine direkte Verbindung zu den WiZ Lampen her. Er funktioniert auch, wenn das WLAN ausgefallen ist.

**Große Verbindungsreichweite von 15 m**  
Dieser Sensor verbindet sich in einer normalen Innenumgebung mit Trennwänden und Wänden in einer Reichweite von bis zu 15 Metern mit WiZ Lampen.



# TECHNISCHE DATEN

## DESIGN UND MATERIALAUSFÜHRUNG

Farbe: Weiß

Material: Kunststoff

## ZUSATZFUNKTION/ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Batterien im Lieferumfang enthalten:

Ja

Erkennungsbereich: 0 - 3 m

Steuerdistanz: 15 m

## STROMVERBRAUCH

Spannung: 3 V

## PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Nettогewicht: 0,103 kg

Gesamte Höhe: 50 mm

Gesamte Länge: 62 mm

Gesamte Breite: 62 mm

## SERVICE

Garantie: 2 Jahr(e)

## TECHNISCHE DATEN

Batterietyp: AA – Batterie, Mignon

IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt  
(Finger)

Schutzklasse: Klasse III

## WAS UNTERSTÜTZT WIRD

Kompatibel mit Effekten: Yes

WLAN: Wireless G

Festgelegter Unterstützungszeitraum:

Minimum of 60 months after  
introduction date

Max. Anzahl von Zubehör: 9999

Kommunikationsprotokoll: Bluetooth  
WLAN (2,4 GHz)

## PACKMASSE UND GEWICHT

EAN/UPC - Produkt: 8718699788209

Nettогewicht: 0,14 kg

Bruttогewicht: 0,14 kg

Höhe: 16 cm

Länge: 7 cm

Breite: 7 cm



© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Die hier bereitgestellten Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Alle Marken sind Eigentum der Signify Holding bzw. ihrer jeweiligen Eigentümer.