

PHILIPS

Lampen in Kerzen-
und Tropfenform

LED

5 W – 40 W

E27

Warmweiß



8719514310117



Hochmoderne LED für zu Hause

Modernste LED-Lampen sind eine gute Lichtlösung für alltägliche Aktivitäten in Innenräumen. Damit spart man ohne Abstriche an der Lichtqualität sofort Energiekosten ein. Außerdem müssen die Lampen nicht mehr so häufig gewechselt werden.

Daten

Lampeneigenschaften

- dimmbar: Nein
- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Nicht gerichtete Lampe in Tropfenform
- Sockel: E27
- Technologie: LED
- Glasart: Satiniert

Lampenabmessungen

- Höhe: 8,7 cm
- Gewicht: 0,022 kg
- Breite: 4,5 cm

Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 15 a
- Lichtstromerhalt: 70%
- Nominelle Nutzlebensdauer: 15.000 Stunde(n)
- Anzahl der Schaltzyklen: 50.000

Lichteigenschaften

- Farbkonsistenz: 6SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2700 K
- Lichtfarben-Kategorie: Warmweiß
- Nomineller Lichtstrom: 470 lm
- Startzeit: <0.5 s
- Anlaufzeit, bis 60 % der maximalen Helligkeit erreicht sind: poc
- Farbkennung: 827 | CCT of 2700K

Sonstiges

- EyeComfort: Ja

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 44 mA
- Lichtausbeute: 94 lm/W

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8719514310117
- Artikelnr.: 87195143101700
- Produkttitel: LED 40W P45 E27 WW FR ND 3SRT6

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.51
- Spannung: 220–240 V
- Wattleistung: 5 W
- Äquivalente Wattleistung: 40 W
- Energieeffizienzlabel (EEL): F

Produktabmessungen und -gewicht

- Länge: 8,7 cm

Nennwerte

- Nennlebensdauer: 15.000 Stunde(n)
- Nennlichtstrom: 470 lm
- Nennleistung: 5 W

Technische Daten

- Frequenz: 50–60 Hz

Die Lampe

- Farbkonsistenz: 6

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC – Produkt: 8719514310117
- Nettogewicht: 0,054 kg
- Bruttogewicht: 0,078 kg
- Höhe: 12,700 cm
- Länge: 5,300 cm
- Breite: 15,500 cm
- Materialnummer (12NC): 929002978271



Ausstellungsdatum:
2023-11-06
Version: 0.161

© 2023 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com