

Lampe 8 W (entspr. 60 W) A60 E27 x2

Smarte LED

Warmweiß

Kunststoff


Einfaches Plug-and-Play

Steuerung mit der WiZ-App oder per Sprache



8719514372788





Gemütliches, warmweißes Licht

Diese dimmbare Philips Smart LED-Lampe für E27-Fassungen erzeugt ein warmweißes Licht. Die Lampe ist kompatibel mit WiZ Connected, das heißt, sie kann mit der WiZ App oder per Sprachsteuerung über das vorhandene WLAN gesteuert werden.

Einfache Einrichtung

• Einfaches Plug-and-Play. Funktioniert mit dem vorhandenen WLAN.

Smarte Steuerung

- · Von jedem Ort aus per Smartphone steuerbar.
- $\hbox{\bf \cdot} \ {\sf Sprachsteuerung} \ {\sf mit} \ {\sf Google} \ {\sf Assistant}, \ {\sf Alexa} \ {\sf oder} \ {\sf Siri} \ {\sf Shortcuts}$

Smarte Eigenschaften

- · Smartes Dimmen per App, Stimme oder Dimmer
- · Automatisiere Dein Licht mit Routinen
- Energieverbrauch

Lichtmodi

- Benutzerdefinierte Szenen mit voreingestellten, dynamischen Lichtmodi.
- · Weiches, warmweißes Licht

Besonderheiten

Einfaches Plug-and-Play

WiZ funktioniert mit Deinem WLAN-Router. Du brauchst kein zusätzliches Gateway. Bringe einfach Dein neues Licht an, lade die WiZ App herunter und los geht's!

Ortsunabhängige Steuerung

Steuere Deine WiZ-Lampen mit Deinem Smartphone von jedem Ort aus. Also kein Stress, wenn Du mal das Licht zu Hause angelassen hast. Die WiZ App gibt es für iOS und Android.

Sprachsteuerung

Mit Deiner Stimme und Google Assistant, Amazon Alexa oder Siri Shortcuts kannst Du Deine Lampen freihändig steuern. Verwende einfache Sprachbefehle, um Lampen ein- oder auszuschalten, aufzuhellen und zu dimmen, die Farbe zu ändern und benutzerdefinierte Lichtszenen festzulegen.

Smartes Dimmen

Dimme Deine Lichter mit Deinem Smartphone, der WiZmote Fernbedienung oder Deiner Stimme auf die gewünschte Helligkeit. Du brauchst keine separaten Dimmer zu installieren.

Automatisiere Dein Licht mit Routinen

Lass Deine Lampen automatisch auf Deine täglichen oder wöchentlichen Aufgaben reagieren. Erstelle eine Routine, damit Dein Licht angeht, wenn Du nach Hause kommst und ausgeht, wenn Du es nicht brauchst.

Energieverbrauch

Die WiZ App erfasst den Energieverbrauch der Lampen. Mit der täglichen oder wöchentlichen Aufschlüsselung lässt sich die Beleuchtung planen und der Energieverbrauch im Haushalt optimieren.

Eigene Szenen

Kombiniere verschiedene Farb- und Weißlichteinstellungen und schaffe so die perfekte Lichtatmosphäre für jeden Moment Deines Tages. Speichere Deine Szene und rufe sie jederzeit mit der App, der WiZmote Fernbedienung oder Deiner Stimme auf.

Weiches, warmweißes Licht

Warmweißes Licht erzeugt eine gemütliche Atmosphäre. Smartes Licht passt sich einfach an die täglichen Aktivitäten an.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- · Lampenform: A60
- Sockel: E27
- · Technologie: Smartes WLAN
- Glasart: Satiniert
- dimmbar: Nur mit bestimmten Dimmern

Lampenabmessungen

Höhe: 12,2 cmGewicht: 0,12 kgBreite: 6 cm

Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 25 Jahr
- · Lichtstromerhalt: 70%
- Anzahl der Schaltzyklen: 50.000Nennlebensdauer: 25.000 Stunde(n)

Lichteigenschaften

- · Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 90
- Farbtemperatur: 2700 K
- Lichtfarben-Kategorie: Warmweiß
- · Nomineller Lichtstrom: 806 lm
- Startzeit: <0.5 s
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichtleistung

Sonstiges

• EyeComfort: Ja

Andere Eigenschaften

Lampenstrom: 70 mALichtausbeute: 100 lm/W

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8719514372788
- Artikelnr.: 871951437278800
- Produkttitel: PHI WFB 60W A60 E27 927 DIM 2PF/6

Stromverbrauch

Leistungsfaktor: 0.51Spannung: 220-240 VWattleistung: 8 W

Äquivalente Wattleistung: 60 W

• Energieeffizienz-Label (EEL): F

Produktabmessungen und -gewicht

· Länge: 12,2 cm

Nennwerte

· Nennlebensdauer: 25.000 Stunde(n)

Nennlichtstrom: 806 lmNennleistung: 8 W

Service

· Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

• Frequenz: 50-60 Hz

• EPREL-Registrierungsnummer: 584554



Ausstellungsdatum: 2025-01-09 Version: 0.309 © 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.