PHILIPS

Utrecht Wegeleuchte, 20 W, E27, ohne Leuchtmittel

Außenleuchten

Ohne Leuchtmittel

Anthrazit

Wasserbeständig

8719514417557

Genieße einen wunderschönen Garten mit Licht

Die Philips Utrecht Wegeleuchte für den Außenbereich hat ein elegantes Design aus Edelstahl. Ihr indirektes, hochwertiges Licht beleuchtet ausgewählte Bereiche in Deinem Garten.

Benutzerfreundlich
- Lampen nicht im Lieferumfang enthalten

Verleihen Sie Ihrem Garten mehr Stil
- Auswahl an Sockelleuchten für den Außenbereich

Hochwertige Qualität
- Qualitativ hochwertiger Edelstahl und hochwertige Kunststoffe

Für den Außenbereich
- IP44 – wetterfest

Besonderheiten

Lampen nicht im Lieferumfang enthalten

Im Lieferumfang dieser Leuchte ist kein Leuchtmittel enthalten. Somit kannst Du entscheiden, welche Lichtleistung dem Zimmer und Deinem persönlichen Geschmack am besten entspricht. Die Wahl einer Philips LED-Lampe sorgt für eine hochwertige und langlebige Lichtleistung.

Auswahl an Sockelleuchten für den Außenbereich

Nutze Deinen Außenbereich mit dieser Sockelleuchte optimal. Sie eignet sich perfekt, um Deinen Garten oder den Terrassenabsatz anzustrahlen oder um Einfahrten oder Wege zu beleuchten.

Qualitativ hochwertiger Edelstahl und hochwertige Kunststoffe

Diese Philips Leuchte wurde speziell für Außenbereiche entwickelt. Sie ist äußerst robust und langlebig und beleuchtet so Deinen Garten Nacht für Nacht. Sie besteht aus qualitativ hochwertigem Edelstahl und hochwertigen Kunststoffen.

IP44 – wetterfest



Diese Außenleuchte von Philips wurde speziell für feuchte Außenumgebungen entwickelt. Sie wurde streng auf Wasserfestigkeit getestet. Die Schutzart IP44 besagt, dass sie für den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser zertifiziert wurde. Daher eignet sie sich perfekt für den allgemeinen Einsatz im Freien.

Daten

Design und Materialausführung
- Farbe: Anthrazit
- Material: Metall

Nutzlebensdauer
- Nennlebensdauer: 0

Umweltschutz
- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Staubfrei rostfrei: Ja
- Nach oben und unten gerichteter Lichtstrahl: Nein
- click!FIX-Montage: Ja
- Tag-und-Nacht-Sensor: Nein
- Akzentuierter Lichtstrahl: Nein
- dimmbar: Nein
- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- FFP – Frustration Free Pack: Nein
- Vollständig witterungsbeständig: Ja
- LED integriert: Nein
- Bewegungs- und Tag-und-Nacht-Sensor: Nein
- Bewegungssensor: Nein
- Perfekt geeignet für die Schaffung von Atmosphäre: Nein
- Perfekt geeignet als Orientierungslicht: Nein
- Mobil: Nein
- Inklusive Netzteil: Nein
- Schutzhülle enthalten: Nein
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein
- Widerstandsfähige, hochwertige Materialien: Ja
- In jede Richtung drehbar: Nein
- Solarenergie: Nein
- Klappbarer Kopf (nach unten und oben): No
- Aufladen über USB: Nein
- Warmweißes Licht: Nein
- Herzstück: Nein
- Herzstück: Nein
- Steckertyp: No plug

Gartenbereich
- Gartenbereich: Garten und Terrasse

Lichteigenschaften
- Farbwiedergabeindex (CRI): >60
- Farbtemperatur: 2700 K

Sonstiges
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Wegeleuchten
- EyeComfort: Nein
- Zusätzliche Funktionen: wasserbeständig

Produktabmessungen und -gewicht
- Nettogewicht: 0,76 kg
- Gesamte Höhe: 800 mm
- Gesamte Länge: 120 mm
- Gesamte Breite: 120 mm

Service
- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 0
- Lichtfarbe: 2700
- Fassung/Sockel: E27
- IP-Code: IP44
- Schutzklasse: Klasse I
- Austauschbare Lichtquelle: Ja

Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt: 8719514417557
- Nettogewicht: 0,76 kg
- Bruttogewicht: 0,93 kg
- Höhe: 81 cm
- Länge: 13 cm
- Breite: 13 cm

Ausstellungsdatum:
2025-08-02
Version: 0.400

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.