



Tischleuchte Hero

Mit der Tischlampe WiZ Hero in dezent abgerundetem Design bringst Du farbenfrohes, elegantes Licht in jeden Winkel Deiner Wohnbereiche. Verwende die WiZ App oder Deine Stimme zum Dimmen und Aufhellen, oder nutze bei WLAN-Setups einfach die voreingestellten Lichtmodi.

PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Gesamtes Farbspektrum
- Steuerung per berührungsempfindlichem Sensor
- Bequemes Plug-and-Play



Einfache Einrichtung der smarten Lichtfunktionen

Die WiZ Lampe muss nur mit dem WLAN-Netz verbunden werden und schon sind die Vorteile der smarten Funktionen nutzbar. Die Lampen lassen sich bei Abwesenheit ganz einfach steuern. Du kannst einstellen, wann sie automatisch ein- oder ausgeschaltet werden sollen. Zusätzliche Hardware wie ein Hub oder ein Gateway ist nicht erforderlich.




Exklusives SpaceSense™ Licht, das sich bei Bewegung einschaltet

Die SpaceSense-Technologie von WiZ verwandelt Lampen in Bewegungsmelder. Mindestens zwei WiZ Lampen in einem Raum sind nötig, um die Funktionen SpaceSense in der WiZ App zu aktivieren und Lampen mithilfe der Bewegungserkennung automatisch einzuschalten. Das ist einfach. Das ist SpaceSense. Das ist WiZ.



Lampen nach eigenem Zeitplan einstellen

Die smarten Lampen können automatisch auf tägliche oder wöchentliche Routinen reagieren. Stelle Deine Lampen so ein, dass sie sich morgens oder bevor Du nach Hause kommst einschalten. Sie lassen sich energiesparend so einstellen, dass sie sich ausschalten, wenn sie nicht gebraucht werden.



Die perfekte persönliche Lichtszene

Mithilfe einer persönlichen Zusammenstellung verschiedener Farb- und Weißlichteinstellungen entsteht die perfekte Lichtatmosphäre für jeden Moment des Tages. Mit der WiZ App, der Fernbedienung oder der Stimme sind neue Szenen ganz schnell gespeichert.

Millionen Lichtfarben und wechselnde Lichtmodi für einen gelungenen Tag

Wähle eine beliebige Lichtfarbe aus oder wende einfach einen für Dich entwickelten, dynamischen Lichtmodus an. Zum Beispiel entsteht mit den Lichtmodi Kaminfeuer oder Ozean eine beeindruckende Atmosphäre, die für gute Stimmung sorgt.



Passende Stimmung mit einstellbarem warmweißen bis kaltweißen Licht

Wähle aus vielen verschiedenen Lichteinstellungen von belebendem kaltweißem bis warmweißem Licht aus oder erzeuge mit einem voreingestellten Lichtmodus wie Fokus und Entspannen die optimale Atmosphäre für deine Aktivitäten.



TECHNISCHE DATEN

LAMPENEIGENSCHAFTEN

Verwendungszweck:
Innenbeleuchtung
dimmbar: Ja

DESIGN UND MATERIALAUSFÜHRUNG

Farbe: Weiß
Material: Kunststoff

NUTZLEBENDAUER

Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 25 Jahr
Lichtstromerhalt: 70%
Anzahl der Schaltzyklen: 20.000
Nennlebensdauer: 25.000

ZUSATZFUNKTION/ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Über Fernbedienung dimmbar: Ja
LED integriert: Ja
Ein-/Ausschalter am Kabel: Nein
Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

LICHEIGENSCHAFTEN

Farbkonsistenz: 6 SDCM
Farbwiedergabeindex (CRI): ≥80
Farbtemperatur: 2200-6500 K
Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 2
Nennlichtausbeute (Nom): 68 lm/W

SONSTIGES

Speziell geeignet für: Wohnzimmer
Esszimmer Schlafzimmer

ANDERE EIGENSCHAFTEN

Lampenstrom: 55 mA

STROMVERBRAUCH

Leistungsfaktor: 0.7
Spannung: 220-240 V

PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Nettogewicht: 0,72 kg
Gesamte Höhe: 158 mm

SERVICE

Garantie: 2 Jahr(e)

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser: 150 mm
Gesamte Lichteistung der Leuchte: 620(@4000K, 300lm@2700K)
Lichtfarbe: 2200–6500 (RGB)
Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 9
IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt (Finger)
Schutzklasse: Klasse II

WAS UNTERSTÜTZT WIRD

Kompatibel mit Effekten: Yes
WLAN: Wireless G
Festgelegter Unterstützungszeitraum: Minimum of 60 months after introduction date
Max. Anzahl von Zubehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth WLAN (2,4 GHz)

PACKMASSE UND GEWICHT

EAN/UPC - Produkt: 8719514551718
Nettogewicht: 0,7 kg
Bruttogewicht: 0,91 kg
Höhe: 16,5 cm
Länge: 15 cm
Breite: 18,5 cm



© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Die hier bereitgestellten Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Alle Marken sind Eigentum der Signify Holding bzw. ihrer jeweiligen Eigentümer.