



## **Superslim Deckenleuchte 32W**

Das superschlanke Design der eleganten WiZ-Deckenleuchten ist einfach super. Dynamische Lichtmodi in allen Farben sorgen für Spaß beim Feiern oder um eine Auszeit mit den Liebsten zu verbringen. Auch der perfekte Weißlichtton ist möglich: kühles Tageslicht für Konzentration und Produktivität, gemütliches Kerzenlicht zum Entspannen oder irgendetwas dazwischen. Das minimalistische schwarze Gehäuse setzt einen eleganten Akzent in jeder Einrichtung. Nutze alle Vorteile der energiesparenden LED ohne Blendung, ohne Flackern und ohne Überanstrengung der Augen. Sie sind natürlich über WLAN, mit der WiZ App, der WiZ remote Fernbedienung oder per Stimme steuerbar.

## **PRODUKT-HIGHLIGHTS**

- Gesamtes Farbspektrum
- Abmessungen: Ø 545
- IP20/Kunststoff/Weiß




## Einfache Einrichtung der smarten Lichtfunktionen

Die WiZ Lampe muss nur mit dem WLAN-Netz verbunden werden und schon sind die Vorteile der smarten Funktionen nutzbar. Die Lampen lassen sich bei Abwesenheit ganz einfach steuern. Du kannst einstellen, wann sie automatisch ein- oder ausgeschaltet werden sollen. Zusätzliche Hardware wie ein Hub oder ein Gateway ist nicht erforderlich.



## Energieverbrauch überwachen

Die WiZ App gibt Auskunft über den Energieverbrauch der Lampen. Durch einfachen Zugriff auf einen wöchentlichen oder täglichen Bericht ist es ganz einfach, sich über den Energieverbrauch zuhause zu informieren.



## Die perfekte persönliche Lichtszene

Mithilfe einer persönlichen Zusammenstellung verschiedener Farb- und Weißlichteinstellungen entsteht die perfekte Lichtatmosphäre für jeden Moment des Tages. Mit der WiZ App, der Fernbedienung oder der Stimme sind neue Szenen ganz schnell gespeichert.




## Millionen Lichtfarben und wechselnde Lichtmodi für einen gelungenen Tag

Wähle eine beliebige Lichtfarbe aus oder wende einfach einen für Dich entwickelten, dynamischen Lichtmodus an. Zum Beispiel entsteht mit den Lichtmodi Kaminfeuer oder Ozean eine beeindruckende Atmosphäre, die für gute Stimmung sorgt.



## Passende Stimmung mit einstellbarem warmweißen bis kaltweißen Licht

Wähle aus vielen verschiedenen Lichteinstellungen von belebendem kaltweißem bis warmweißem Licht aus oder erzeuge mit einem voreingestellten Lichtmodus wie Fokus und Entspannen die optimale Atmosphäre für deine Aktivitäten.



## Smarte Beleuchtung nach Bedarf steuern

WiZ ermöglicht eine vielfältige Steuerung von smarter Beleuchtung. Die Lampen lassen sich mit dem Smartphone, der Stimme, der WiZ Fernbedienung oder mit dem vorhandenen Wandschalter zwischen zwei bevorzugten Lichtmodi umschalten. Funktioniert mit Google Home, Alexa und Siri Shortcuts.

# TECHNISCHE DATEN

## LAMPENEIGENSCHAFTEN

Verwendungszweck:  
Innenbeleuchtung  
Lampenform: Rund  
dimmbar: Ja

## DESIGN UND MATERIALAUSFÜHRUNG

Farbe: Weiß  
Material: Kunststoff

## NUTZLEBENDAUER

Durchschnittliche Lebensdauer (bei  
2,7 Stunden/Tag): 20 Jahr  
Lichtstromerhalt: 70%  
Anzahl der Schaltzyklen: 15.000  
Nennlebensdauer: 20.000

## ZUSATZFUNKTION/ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Über Fernbedienung dimmbar: Ja  
LED integriert: Ja  
Fernbedienung im Lieferumfang  
enthalten: Nein

## LICHEIGENSCHAFTEN

Farbkonsistenz: 6 SDCM  
Farbwiedergabeindex (CRI): ≥80  
Farbtemperatur: 2200-6500 K  
Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 2  
Nennlichtausbeute (Nom): 117 lm/W

## SONSTIGES

Speziell geeignet für: Wohnzimmer  
Esszimmer Schlafzimmer

## ANDERE EIGENSCHAFTEN

Lampenstrom: 160 mA

## STROMVERBRAUCH

Leistungsfaktor: 0.9  
Spannung: 220-240 V

## PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Nettogewicht: 2,4 kg  
Gesamte Höhe: 38 mm  
Gesamte Länge: 545 mm  
Gesamte Breite: 545 mm

## SERVICE

Garantie: 2 Jahr(e)

## TECHNISCHE DATEN

Durchmesser: 545 mm  
Gesamte Lichtleistung der Leuchte:  
3750  
Lichtfarbe: 2200-6500 (RGB)  
Wattleistung des im Lieferumfang  
enthaltenen Leuchtmittels: 32  
IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt  
(Finger)  
Schutzklasse: Klasse II

## WAS UNTERSTÜTZT WIRD

Kompatibel mit Effekten: Yes  
WLAN: Wireless G  
Festgelegter Unterstützungszeitraum:  
Minimum of 60 months after  
introduction date  
Max. Anzahl von Zubehör: 9999  
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth  
WLAN (2,4 GHz)

## PACKMASSE UND GEWICHT

EAN/UPC - Produkt: 8720169072657  
Nettogewicht: 2,2 kg  
Bruttogewicht: 2,61 kg  
Höhe: 55 cm  
Länge: 3,9 cm  
Breite: 54,5 cm