



Home Monitoring Starter-Set

Ein sofort einsatzbereites Heimüberwachungssystem? Mit WiZ ist das kein Thema! Das WiZ Home Monitoring Starter-Set besteht aus einer WiZ Kamera für Innenräume, kombiniert mit drei SpaceSense-fähigen WiZ Lampen. Bewegungserkennung, Simulation der Anwesenheit sowie automatische Benachrichtigungen über die WiZ App geben Dir ein größeres Gefühl von Sicherheit. Richte das System mit allen nötigen Elementen ganz einfach ein und schütze und überwache Dein Zuhause.

PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Inklusive 1 Jahr HEADS-UP Abonnementfunktionen
- Ende-zu-Ende Verschlüsselung
- 10 Tage Zugriff auf Ereignisse und Aufzeichnungen



Schnelle und einfache Einrichtung für das Home Monitoring


Mit Tischständer und Wandhalterung für die praktische Verwendung an jedem Ort. Richte Deine WiZ-Kamera so aus, dass sie Deinen Zielbereich abdeckt. Einfach einschalten und mit Deinem WLAN verbinden. Einfacher geht es nicht! Konfiguriere Deine Kameraeinstellungen über die WiZ App und aktiviere bei Bedarf das Home Monitoring, auch wenn Sie nicht zu Hause bist.

Erfahre, was zu Hause passiert

Mit unserem Video-Streaming in Echtzeit kannst Du Dein Zuhause jederzeit und von überall aus kontrollieren. Wenn Du alle Vorfallmeldungen auswertest, kannst Du sehen, was in Deinem Zuhause vor sich geht. Dies gibt Dir ein sicheres Gefühl und Fehlalarme werden vermieden.

Verwende WiZ Lampen als Alarm oder um Deine Anwesenheit zu simulieren

Erwecke den Eindruck, Du seist zu Hause, wenn Du im Urlaub bist. Stelle Deine WiZ Lampen so ein, dass sie sich automatisch ein- und ausschalten, die Anwesenheit simulieren und potenzielle unerwünschte Gäste abschrecken. Die Lampen lassen sich zudem so einstellen, dass sie bei einem erkannten Ereignis blinken und dadurch Deine Nachbarn über unerwünschte Aktivitäten informieren.



Größeres Sicherheitsgefühl mit Benachrichtigungen bei Bewegungserkennung

Dein Smartphone informiert Dich bei Abwesenheit sofort mit Benachrichtigungen, wenn die WiZ Kamera laute Geräusche oder Bewegungen erkennt. Du kannst Deine Kamera auch so einstellen, dass sie automatisch mit der Aufnahme* beginnt, wenn eine Aktivität erkannt wird.*Kostenpflichtiges Abonnement oder SD-Karte erforderlich.

Integriere Deine WiZ Kamera in Dein Smart-Home-System

Nicht nur die WiZ App kann Deine Kamera steuern. Mit Amazon Alexa oder Google Assistant kannst Du Deinen Kamera-Feed auf unterstützten Displays streamen. Die Möglichkeiten und Funktionalitäten variieren von System zu System.

Klare Bilder bei Tag oder Nacht

Hochauflösendes Video und Infrarotlicht (IR) erfassen Aktivitäten am Tag und in der Nacht mit einem Sichtfeld von 120°.



TECHNISCHE DATEN

DESIGN UND MATERIALAUSFÜHRUNG

Farbe: Weiß
Material: Kunststoff

NUTZLEBENDAUER

Nennlebensdauer: 25.000

LICHTEIGENSCHAFTEN

Farbkonsistenz: 6 SDCM
Farbwiedergabeindex (CRI): ≥80
Farbtemperatur: 2200-6500 K

SONSTIGES

Speziell geeignet für: Wohnzimmer
Esszimmer
Space Sense: Ja

STROMVERBRAUCH

Systemleistung: 8,5

PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Nettogewicht: 0,4 kg
Kabellänge: 2.500
Gesamte Höhe: 122 mm
Gesamte Breite: 60 mm

SERVICE

Garantie: 2 Jahr(e)

TECHNISCHE DATEN

Platzierung: Wand- und Schreibtischhalterung
IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt (Finger)
Schutzklafe: Klasse III
Bildsensor der Kamera: No
Sichtfeld der Kameralinse (Grad): 120
Digitaler Zoom der Kamera: Nein
USB-Anschlussadapter: USB-A

DIE LAMPE

Bauform: A60
Eingangsspannung: 220V-240V
Lichtleistung: Gesamtes Farbspektrum
Lichtleistung: 806 lm
Leistungsfaktor: 0,5
Betriebstemperatur: -20 °C bis 45 °C
Gewicht: 0,065
Lichtausbeute: 94
Lampenstrom: 65

DIE KAMERA

Max. Videoauflösung: 1080P
Videomodi: 1080P
Videofunktionen: 30FPS
Bewegungserkennung: Erkennung von Bewegung, Personen und Geräuschen
Nachtsicht: Ja, mit Infrarot-LED
Platzierung der Kamera: Wand- und Schreibtischhalterung
Witterungsbeständig: Nein
Mikrofon: Ja
Audio: Zwei-Wege-Audio
Betriebstemperatur: 0 °C bis +40 °C
Konnektivitätsprotokoll: WLAN (2,4 GHz)
Höhe: 3,5
Länge: 11,9
Tiefe: 6,6
Gesetzlich: /
Akustischer Alarm: Nein
Zwei-Wege-Gespräch: Ja
Speichermethode: Lokaler und Cloud-Speicher (Abonnement)

WAS UNTERSTÜTZT WIRD

Kompatibel mit Effekten: Yes
WLAN: Wireless G
Matter: Ja
Festgelegter Unterstützungszeitraum: Minimum of 60 months after introduction date
Max. Anzahl von Zubehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth WLAN (2,4 GHz)

PACKMASSE UND GEWICHT

EAN/UPC - Produkt: 8720169075016
Nettogewicht: 0,4 kg
Bruttogewicht: 0,77 kg
Höhe: 20,2 cm
Länge: 9,5 cm
Breite: 26,5 cm

(s)ignify

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Die hier bereitgestellten Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Alle Marken sind Eigentum der Signify Holding bzw. ihrer jeweiligen Eigentümer.