



# Lampe 100 W A60 E27



Bringe Dein Zuhause mit dieser smarten vollfarbigen WiZ Lampe zum Leuchten. Du kannst die Helligkeit ganz einfach einstellen, zwischen kalt- und warmweißem Licht wechseln und aus Millionen von Farben wählen, um Dein Lichterlebnis zu personalisieren. Außerdem können Sie es über die WiZ-App oder deine Stimme steuern, sodass DU keine zusätzliche Hardware benötigen.

## PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Farbfähige smarte Lampe
- Bis zu 1521 Lumen @ 2700 K
- Einfaches Plug-and-Play
- Steuerung per App oder Sprache



## Steuerung mit jeder Matter Smart-Home-Plattform

Dieses Produkt ist für Matter zertifiziert. Du kannst es ganz einfach über Google Home, Amazon Alexa, Apple Home oder eine andere Smart-Home-Plattform Deiner Wahl steuern, die auf Matter basiert.

## Lampen nach eigenem Zeitplan einstellen

Die smarten Lampen können automatisch auf tägliche oder wöchentliche Routinen reagieren. Stelle Deine Lampen so ein, dass sie sich morgens oder bevor Du nach Hause kommst einschalten. Sie lassen sich energiesparend so einstellen, dass sie sich ausschalten, wenn sie nicht gebraucht werden.

## Millionen Lichtfarben und wechselnde Lichtmodi für einen gelungenen Tag

Wähle eine beliebige Lichtfarbe aus oder wende einfach einen für Dich entwickelten, dynamischen Lichtmodus an. Zum Beispiel entsteht mit den Lichtmodi Kaminfeuer oder Ozean eine beeindruckende Atmosphäre, die für gute Stimmung sorgt.



## Passende Stimmung mit einstellbarem warmweißen bis kaltweißen Licht

Wähle aus vielen verschiedenen Lichteinstellungen von belebendem kaltweißem bis warmweißem Licht aus oder erzeuge mit einem voreingestellten Lichtmodus wie Fokus und Entspannen die optimale Atmosphäre für deine Aktivitäten.

## Smarte Lampen auch ohne Dimmer dimmen

Die Lampen lassen sich mit dem Smartphone, dem WiZ Zubehör zur Steuerung oder der Stimme ganz einfach auf die gewünschte Helligkeit einstellen. Ein teurer Dimmer ist nicht erforderlich.

## Smarte Lampen bequem von jedem Ort aus steuern

Die altbekannte Frage, ob das Licht zuhause noch an ist, stellt sich nicht mehr. Denn das Smartphone ermöglicht es, sie völlig ortsunabhängig auszuschalten.



# TECHNISCHE DATEN

## LAMPENEIGENSCHAFTEN

Verwendungszweck:  
Innenbeleuchtung  
Lampenform: A60  
Sockel: E27  
Technologie: Smartes WLAN  
Glasart: Satiniert  
dimmbar: Ja

## LAMPENABMESSUNGEN

Höhe: 12,2 cm  
Gewicht: 0,062 kg  
Breite: 6 cm

## NUTZLEBENDAUER

Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr  
Lichtstromerhalt: 70%  
Anzahl der Schaltzyklen: 50.000  
Nennlebensdauer: 15.000

## LICHTEIGENSCHAFTEN

Farbkonsistenz: 6 SDCM  
Farbwiedergabeindex (CRI): 80  
Farbtemperatur: 2200-6500 K  
Lichtfarben-Kategorie: Gesamtes Farbspektrum  
Startzeit: <0.5 s  
Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort  
volle Lichtleistung  
Nennlichtausbeute (Nom): 121,68 lm/W

## ANDERE EIGENSCHAFTEN

Lampenstrom: 70 mA

## INFORMATIONEN ZUR VERPACKUNG

EAN: 8720169078802  
Artikelnr.: 872016907880200  
Produkttitel: Wi-Fi BLE 100W A60 E27 822-65 RGB 1PF/6

## STROMVERBRAUCH

Leistungsfaktor: 0.5  
Spannung: AC 220-240 V  
Wattleistung: 12,5 W  
Energieeffizienz-Label (EEL): E  
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 13

## PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Länge: 12,2 cm

## NENNWERTE

Nennlebensdauer: 15.000  
Nennleistung: 12.5 W

## SERVICE

Garantie: 2 Jahr(e)

## TECHNISCHE DATEN

Frequenz: 50-60  
EPREL-Registrierungsnummer:  
2224720  
Referenz für Lichtstrommessung:  
Sphere

## WAS UNTERSTÜTZT WIRD

Kompatibel mit Effekten: Yes  
WLAN: Wireless G  
Festgelegter Unterstützungszeitraum:  
Minimum of 60 months after  
introduction date  
Max. Anzahl von Zubehör: 9999  
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth  
WLAN (2,4 GHz)

## PACKMASSE UND GEWICHT

EAN/UPC - Produkt: 8720169078802  
Nettogewicht: 0,06 kg  
Bruttogewicht: 0,11 kg  
Höhe: 16 cm  
Länge: 7 cm  
Breite: 7 cm



© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Die hier bereitgestellten Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Alle Marken sind Eigentum der Signify Holding bzw. ihrer jeweiligen Eigentümer.