

PHILIPS

Smarte LED-Filament-Lampe A60, E27-Sockel, 903 lm

Smarte LED

Energieeffizient

Dekorative Lampe

Einstellbares Weißlicht

Steuerung per App oder Sprache

8720169241435



Mache Deine Beleuchtung zu Hause smarter

Diese dekorative LED-Lampe kombiniert zeitlosen Stil mit fortschrittlichen, smarten Beleuchtungsfunktionen, die sie zu einem echten Hingucker in jedem Raum machen. Das Design mit dem sichtbaren Glühfaden schafft einen warmen, auffälligen Blickfang, der die Atmosphäre Deines Raums auch im ausgeschalteten Zustand unterstreicht. Mit dem einstellbaren Weißlicht kannst Du ganz einfach von kühlen, belebenden Tönen zu weicher, entspannender Wärme wechseln.

Smarte Steuerung

- Connected by WiZ
- Smarte Steuerungen

Smarte Eigenschaften

- SpaceSense Bewegungserkennung

Lichtmodi

- Dekorative Lampe

Besonderheiten

Connected by WiZ

Steuere Deine Leuchten mit der WiZ App, Zubehör oder per Sprachbefehl über Deinen Smart-Home-Assistenten; kompatibel mit Alexa und Google Home.

Smarte Steuerungen



Steuere Deine Beleuchtung mit der WiZ App, Zubehör oder per Sprachbefehlen über Deinen Smart-Home-Assistenten; kompatibel mit Alexa und Google Home.

SpaceSense Bewegungserkennung



Verwandle Deine Lichter dank der integrierten SpaceSense Technologie in Bewegungsmelder, die sich automatisch einschalten, wenn Du den Raum betrittst – es sind nur zwei oder mehr Connected by WiZ Lichter bzw. Geräte erforderlich.

Dekorative Lampe



Das Design mit dem sichtbaren Glühfaden schafft einen warmen, dekorativen Blickfang, der die Atmosphäre Deines Raums auch im ausgeschalteten Zustand der Lampe aufwertet.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: A60
- Sockel: E27
- Glasart: Klar
- Kolbenausführung: Klar
- Dimmbar: Ja

Lampenabmessungen

- Gewicht: 0,055 kg

Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 51 Jahr
- Lichtstromerhalt: 70%
- Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
- Nennlebensdauer: 50.000

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- LED integriert: Ja
- Solarenergie: Nein
- Warmes, dimmbares Licht: Nein

Lichteigenschaften

- Strahlwinkel: 300
- Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2700–4000 K
- Lichtfarben-Kategorie: Einstellbares Weiß
- Nomineller Lichtstrom: 903 lm
- Startzeit: <0.5 s
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichtleistung
- Nennlichtausbeute (Nom): 210

Sonstiges

- EyeComfort: Ja

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 42 mA

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8720169241435
- Artikelnr.: 872016924143501
- Produkttitel: PHI WFB 60W A60 E27 827-40 TW EELA 1PF

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.48
- Spannung: AC 220–240 V
- Äquivalente Wattleistung: 60 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): A
- Leistung: 4,3 W
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 5

Produktabmessungen und -gewicht

- Gesamte Höhe: 12,7 mm
- Gesamte Länge: 12,7 mm
- Gesamte Breite: 6 mm

Nennwerte

- Nennlebensdauer: 50.000
- Nennlichtstrom: 903 lm
- Nennleistung: 4.3 W

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Frequenz: 50–60
- Lichttechnologie: LED
- EPREL-Registrierungsnummer: 1901110
- Referenz für Lichtstrommessung: Sphere

Die Lampe

- Software-Upgrades möglich: Ja

Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: Yes
- WLAN: 802.11b/g/n
- Festgelegter Support-Zeitraum: Mindestens 60 Monate nach dem Einführungsdatum
- Max. Anzahl von Zubehör: 9999
- Kompatible Betriebssysteme: iOS, Android
- Kommunikationsprotokoll: Bluetooth, WLAN (2,4 GHz)
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern: Google Assistant, Heimelig, IFTTT, Samsung SmartThings, Siri-Kurzbefehle
- Matter-Funktionalität: Über Hubs von Drittanbietern (WLAN)

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC – Produkt: 8720169241435
- Nettogewicht: 0,06 kg
- Bruttogewicht: 0,06 kg
- Höhe: 15,5 cm
- Länge: 8,5 cm
- Breite: 8,5 cm



Ausstellungsdatum:
2026-07-18
Version: 0.361

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com