



# Überragende Lichtqualität und attraktives Erscheinungsbild

Ändere die Atmosphäre im Raum so, dass sie zu Deinen Aktivitäten passt.

# Umgebungslichteffekt

· Lichtmodus Ambiance

# Besonderheiten

### **Lichtmodus Ambiance**

Schaffe mit dem passenden Lichtmodus für Dein Ambiente eine gemütliche, intime Atmosphäre.

# Daten

### Lampeneigenschaften

Verwendungszweck: Innenbeleuchtung

· dimmbar: Ja

# Design und Materialausführung

· Farbe: Weiß

Material: Kunststoff

### **Nutzlebensdauer**

· Anzahl der Schaltzyklen: 50.000

· Nennlebensdauer: 15.000

#### Umweltschutz

 Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

# Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- · Über Fernbedienung dimmbar: Ja
- · LED integriert: Ja
- · Ein-/Ausschalter am Kabel: Ja
- · Inklusive Netzteil: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Ja

# Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): >60
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 2

#### Lichterkette/Lightstrip

· Verlängerung möglich: Nein

# **Sonstiges**

- Speziell geeignet für: Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Küche
- · Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Lightstrips
- EyeComfort: Nein
- Zusätzliche Funktionen: Dimmbar, RGB-Farben

#### **Andere Eigenschaften**

· Lampenstrom: 130 mA

#### Stromverbrauch

· Leistungsfaktor: 0.7

#### Produktabmessungen und -gewicht

• Nettogewicht: 0,43 kg

• Gesamte Höhe: 2,1 mm

• Gesamte Länge: 30.000 mm

• Gesamte Breite: 10 mm

#### **Service**

Garantie: 2 Jahr(e)

# **Technische Daten**

- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: -
- · Lichtfarbe: RGB
- Netzstrom: AC 220-240
- IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt (Finger)
- · Schutzklasse: Klasse II

## Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC Produkt: 8720169322554
- Nettogewicht: 0,63 kg
- Bruttogewicht: 0,83 kg
- Höhe: 18,7 cm
- Länge: 8,2 cm
- · Breite: 18,9 cm



Ausstellungsdatum: 2025-09-17 Version: 0.163 © 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.