

PHILIPS

Deckenleuchte
Valen, 16W


Deckenleuchten

2200 – 6500 K

Weiß

Dimmbar; Fernbedienung; einstellbares Weiß; WarmGlow

8720169385139



Die gewünschte Atmosphäre auf Knopfdruck

Ein paar Klicks auf der Fernbedienung genügen, um die Lichteinstellung Deiner Philips All-in-One-LED-Deckenleuchte maximal flexibel und komfortabel auf den aktuellen Anlass abstimmen. Komfortables Licht, das Deine Augen schont. Schaffe mit Licht, das Deine individuellen Bedürfnisse kennt, jederzeit das gewünschte Wohlfühlambiente.

Hochwertiges Licht

- EyeComfort – Licht, das Deinen Augen gut tut

Passend zu Deiner Einrichtung

- Superschlankes Design

Einfach in der Handhabung

- Einfache Installation

Überwachung

- Hole das Beste aus Deinem Moment heraus. Einstellbar mittels Dimmfunktionen (Fernbedienung inbegriffen)
- Einstellbare Farbtemperatur und Helligkeit

Besonderheiten

EyeComfort – Licht, dass Deinen Augen gut tut



Schlechte Lichtqualität kann zu einer Überanstrengung der Augen führen. Da viele Menschen Zeit in Innenräumen verbringen, ist es wichtiger denn je, das eigene Zuhause richtig zu beleuchten. Unsere Produkte erfüllen strenge Prüfkriterien wie Tests auf Flimmern, Flackern, Blendeffekte,

Farbwiedergabe und Dimmeffekte, um sicherzustellen, dass sie die Anforderungen für EyeComfort erfüllen. Diese Philips LED-Leuchte liefert über ihre gesamte Nutzlebensdauer ein angenehmes Licht sowie mehr als zehn Jahre lang eine konstante Lichtqualität, Lichtleistung und Farbe.

Superschlankes Design

Das schlanke Design eignet sich hervorragend für Räume mit niedrigen Decken, da die Lampe bündig an der Oberfläche sitzt.

Einfache Installation

Keinen Stress mit der Installation: Befestige oder hänge die Leuchte einfach an die Wand oder Decke und stecke den Stecker ein und schon ist die Leuchte betriebsbereit.

Hole das Beste aus Deinem Moment heraus. Einstellbar mittels Dimmfunktionen (Fernbedienung inbegriffen)

Mit der benutzerfreundlichen Fernbedienung passt Du den Lichtpegel optimal an deiner Stimmung an.

Einstellbare Farbtemperatur und Helligkeit

Eine andere Farbtemperatur und Helligkeit verändert die Stimmung und Atmosphäre in einem Zimmer und passt das Licht an verschiedene Aktivitäten an.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- dimmbar: Ja

Design und Materialausführung

- Farbe: Weiß
- Material: Kunststoff

Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 20 Jahr
- Anzahl der Schaltzyklen: 20.000
- Nennlebensdauer: 20.000

Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Batterien im Lieferumfang enthalten: Nein
- Über Fernbedienung dimmbar: Ja
- LED integriert: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Ja

Lichteigenschaften

- Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2200–6500 K
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 2
- Nennlichtausbeute (Nom): 125 lm/W

Sonstiges

- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Deckenleuchten
- EyeComfort: Ja
- LED-Innovationen: EyeComfort
- Zusätzliche Funktionen: Dimmbar, Fernbedienung, Tunable White, WarmGlow

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 140 mA

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.5

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0,8 kg
- Gesamte Höhe: 20 mm

Service

- Garantie: 5 Jahr(e)

Technische Daten

- Durchmesser: 291 mm
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 2000 (@2700K)
- Lichtfarbe: 2200–6500K
- Netzstrom: AC 220–240
- IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt (Finger)
- Schutzklasse: Klasse II

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC – Produkt: 8720169385139
- Nettogewicht: 0,8 kg
- Bruttogewicht: 0,97 kg
- Höhe: 29,5 cm
- Länge: 4,8 cm
- Breite: 29,5 cm



Ausstellungsdatum:
2025-09-20
Version: 0.284

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com