

PHILIPS

Filament-Leuchtmittel
Bernstein 60 W ST64 E27

LED

2200K

806 lm

15000 Std.

Dimmfunktion



8721103049131



Gestalte Dein Zuhause mit natürlichem Licht

Dieses Leuchtmittel ist sowohl dekorativ als auch funktional und hat ein elegantes, klassisches Design mit einem sichtbaren Spiralfaden und bietet helle, natürliche Beleuchtung mit ausgezeichneter Farbwiedergabe. Fang mit einer Lampe, die 15.000 Stunden hält gleich an Strom zu sparen.

Hochwertiges Licht

- Gestaltet für Ihren Sehkomfort

Hochwertige LED-Beleuchtung, die Dir Jahrzehnte lang Freude bereitet

- Licht in echten Farben

Diese Lampen können sich sehen lassen, sie sind ein- und ausgeschaltet attraktiv

- Klassische Glas-LED

Lampen im Vintage-Stil mit Spirallüpfaden

- Diese Lampe im Vintage-Stil mit sichtbarem, spiralförmigem Glühfaden vereint Schönheit mit Leistung. Die Lampe bringt Stil und Eleganz in jeden Raum, egal ob das Licht ein- oder ausgeschaltet ist.

8721103049131

Leistungsstarke, schmale Filament-Lampe mit spiralförmigem Glühfaden

- Der feine, spiralförmige Glühfaden verleiht der Lampe einen besonderen ästhetischen Reiz. Sie erzeugt eine warme und einladende Atmosphäre mit weichem und natürlichem Licht bei einer hervorragenden Farbwiedergabe von CRI 90.

Besonderheiten

Für das schonen deiner Augen entwickelt



Eine schlechte Beleuchtung kann die Augen sehr belasten: Zu helles Licht blendet die Augen, zu weiches Licht erzeugt ein Flimmern in den Augen. Jetzt kannst du deine Umgebung mit LEDs beleuchten, die für angenehmes

Licht entwickelt wurden, und das perfekte Ambiente für dein Zuhause einrichten.

Licht in echten Farben



Erlebe Deine Kleidung in echten Farben, wenn Du Dir ein Outfit aus Deinem Kleiderschrank holst. Du kannst Dich darauf verlassen, dass die Farben Deines roten Kleids und Deiner roten Schuhe wirklich gut zusammenpassen.

Klarglas-Design

Dein Lieblingslook mit einer hohen Lichtleistung. Die Lampen im klassischen Klarglas-Design erzeugen ein wunderschön glänzendes Licht wie die traditionellen Glühlampen. Sie passen hervorragend in Dein gesamtes Zuhause.

Lampen im Vintage-Stil Leistungsstarke schmale Filament-Lampe mit Glühfaden

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Nicht ausgerichtete Lampe
- Sockel: E27
- dimmbar: Ja
- Kolbenausführung: Bernsteinfarben
- Kolbenmaterial: Glas

Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 20.000
- Nennlebensdauer: 15.000

Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Lichteigenschaften

- Abstrahlwinkel: 300 Grad
- Farbwiedergabeindex (CRI): 90
- Farbtemperatur: 2200 K
- Nomineller Lichtstrom: 806 lm
- Nennlichtausbeute (Nom): 110 lm/W

Sonstiges

- EyeComfort: Ja
- LED-Innovationen: EyeComfort
- Zusätzliche Funktionen: Dekorativ, Dimmbar

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8721103049131
- Artikelnr.: 872110304913100
- Produkttitel: LED ST64 60W 2200K E27 Amber SP D 1PF/4

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.5
- Spannung: AC 220-240 V
- Äquivalente Wattleistung: 60 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): E
- Systemleistung: 7,3 W
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 8

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8721103049131
- Nettogewicht: 0,05 kg
- Bruttogewicht: 0,07 kg
- Höhe: 17,7 cm
- Länge: 7,5 cm
- Breite: 7,6 cm

Produktabmessungen und -gewicht

- Gesamte Höhe: 139 mm
- Gesamte Länge: 139 mm
- Gesamte Breite: 64 mm

Technische Daten

- Frequenz: 50-60
- EPREL-Registrierungsnummer:
2209200
- Eine Verwendung in geschlossenen
Leuchten ist möglich: No



Ausstellungsdatum:
2025-09-13
Version: 0.177

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com