

PHILIPS

Gradient Lightbars,
RGBIC-LED, Connected
by WiZ

Smarte LED

Mehrfarbige Lichteffekte

Statische und dynamische
Lichtmodi

TV-Synchronisierung (Hardware
erforderlich)



8721103160669



Überall farbige Umgebungen

Bringe dynamische mehrfarbige Beleuchtung in Dein Zuhause mit diesen Gradient Lightbars (zwei Stück enthalten). Die RGBIC-Technologie erzeugt lebendige Lichteffekte in mehreren Farben gleichzeitig. Positioniere sie horizontal, vertikal oder hinter Deinem Fernseher/Monitor, um ein perfektes Ambiente zu schaffen. Mit den voreingestellten Modi kannst Du ganz einfach zwischen dynamischen und statischen Lichteinstellungen wechseln. Du kannst Deine Lightbars sogar mit Deinem Fernsehbildschirm synchronisieren (Synchronisierungshardware erforderlich) oder das Licht zum Rhythmus Deiner Lieblingssongs tanzen lassen.

Einfache Einrichtung

- Wirklich einfach einzurichten

Smarte Eigenschaften

- SpaceSense Bewegungserkennung
- Synchron zur Musik

Smarte Geräte

- Matter-zertifiziert

Lichtmodi

- Glatte Farbverläufe
- Immersive Beleuchtung

Größenfaktor

- Mehrere Montageoptionen

Besonderheiten

Wirklich einfach einzurichten



1. WiZ APP herunterladen
2. Schalte Dein Licht ein
3. Verbinde Dein Licht mit WLAN

SpaceSense Bewegungserkennung



Verwandle Deine Lichter dank der integrierten SpaceSense Technologie in Bewegungsmelder, die sich automatisch einschalten, wenn Du den Raum betrittst – es sind nur zwei oder mehr Connected by WiZ Lichter bzw. Geräte erforderlich.

Synchron zur Musik




Spüre den Rhythmus mit Music Sync. Synchronisiere Deine Lichter mühelos mit Deinen Lieblingsliedern, indem Du das Mikrofon Deines Smartphones benutzt.

Matter-zertifiziert




Steuere so, wie Du es gerne möchtest – mit Deinem bevorzugten Smart Home Assistant! Kompatibel für die nahtlose Integration mit Alexa, Google Home und Apple Home.

Glatte Farbverläufe




Beleuchte Wände mit mehreren Farben gleichzeitig, die nahtlos ineinander übergehen, um schöne Lichtverläufe zu erzeugen.

Immersive Beleuchtung



Verwandle Deine Home-Entertainment-Erfahrung, indem Du Deine Lichter mit Musik und Video synchronisierst; Synchronisierungshardware erforderlich.

Mehrere Montageoptionen



Du kannst die Lightbars entweder einfach hinlegen oder die Montagehalterungen verwenden, um sie hinter Deinem Monitor oder neben Deinem Fernseher aufzustellen.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Dimmbar: Ja

Design und Materialausführung

- Farbe: Schwarz
- Material: Kunststoff

Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr
- Lichtstromerhalt: 70%
- Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
- Nennlebensdauer: 15.000

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Schwenkbarer Spotkopf: Nein
- Wähle Deine Farbe: Ja
- Über Fernbedienung dimmbar: Ja
- Vollständig witterungsbeständig: Nein
- LED integriert: Ja
- Ein-/Ausschalter am Kabel: Nein
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein
- Solarenergie: Nein
- Warmes, dimmbares Licht: Nein

Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): ≥ 80
- Farbtemperatur: 2700/6500
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: < 2

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Schlafzimmer, Wohnzimmer, Kinderzimmer, Entertainment-Raum

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 58 mA

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.7
- Spannung: 220-240 V
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 8

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0,545 kg
- Gesamte Höhe: 5,04 mm
- Gesamte Länge: 31,8 mm
- Gesamte Breite: 9 mm

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Frequenz: 50-60
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: NA
- Lichttechnologie: LED
- Lichtfarbe: Gradient farbiges und weißes Licht (RGBICW)
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 8.2
- IP-Code: IP20
- Schutzklasse: Klasse II

Die Lampe

- Software-Upgrades möglich: Ja

Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: Yes
- WLAN: 802.11b/g/n
- Festgelegter Support-Zeitraum: Mindestens 60 Monate nach dem Einführungsdatum
- Max. Anzahl von Zubehör: 9999
- Kompatible Betriebssysteme: iOS, Android
- Kommunikationsprotokoll: Bluetooth, WLAN (2,4 GHz)
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern: Google Assistant, Heimelig, IFTTT, Samsung SmartThings, Siri-Kurzbefehle
- Matter-Funktionalität: Über Hubs von Drittanbietern (WLAN)

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8721103160669
- Nettogewicht: 0,55 kg
- Bruttogewicht: 0,81 kg
- Höhe: 17,1 cm
- Länge: 7,4 cm
- Breite: 41,3 cm



Ausstellungsdatum:
2026-06-13
Version: 0.150

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com